

Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schutzleiter-Universalklemme mit Bolzen-Anschluss, Querschnitt: 0,1 - 2,5 mm², Breite: 9 mm, Farbe: grün-gelb

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918005665

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grün-gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-2
Offene Seitenwand	nein

Maße

Länge	43,5 mm
Breite	10 mm
Höhe NS 35/7,5	45,5 mm
Höhe NS 35/15	53 mm
Höhe NS 32	50,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,1 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²

Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm
Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschluss gemäß Norm	DIN 46234
Querschnitt min.	0,1 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
Augendurchmesser	3,2 mm
Bolzendurchmesser	3 mm
Anschluss gemäß Norm	DIN 46237
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
Augendurchmesser	3,2 mm
Bolzendurchmesser	3 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Approbationen

CSA / UL Recognized / GOST / LR / PRS / GOST /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm ² /AWG/kcmil	22-14

UL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm ² /AWG/kcmil	

GOST 
--

LR

PRS



Zubehör

Abteilungstrennplatte

ATP-OTTA 2,5 - 0790572



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Brücke

EB 2-OTTA 2,5 - 3026065



EB 3-OTTA 2,5 - 3026078



EB 4-OTTA 2,5 - 3026081



EB 5-OTTA 2,5 - 3026094



Schutzleiter-Reihen клемме - OTTA 2,5-PE - 0790556

Zubehör

EB 6-OTTA 2,5 - 3026104



EB 7-OTTA 2,5 - 3026117



EB 10-OTTA 2,5 - 3026120



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Zubehör

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Zubehör

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Zubehör

NS 35/15 CAP - 1206573



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



UC-TM 8 - 0818072



UCT-TM 8 - 0828740



Klemmenmarker beschriftet

ZB 8 CUS - 0825011



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 2,5-PE - 0790556

Zubehör

UC-TM 8 CUS - 0824597



UCT-TM 8 CUS - 0829616



Zeichnungen

Schaltplan

