

## Flanschdeckel - UW 4-F - 3074512

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Flanschdeckel, Farbe: grau

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50            |
| GTIN               | 4046356421782 |

### Technische Daten

#### Allgemein

|              |      |
|--------------|------|
| Farbe        | grau |
| Isolierstoff | PA   |

#### Allgemein

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 0 |
|---------|---|

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141131 |
| eCl@ss 4.1 | 27141131 |
| eCl@ss 5.0 | 27141134 |
| eCl@ss 5.1 | 27141134 |
| eCl@ss 6.0 | 27141134 |
| eCl@ss 7.0 | 27141134 |
| eCl@ss 8.0 | 27141134 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001283 |
| ETIM 3.0 | EC001283 |
| ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |

## Flanschdeckel - UW 4-F - 3074512

### Klassifikationen

#### UNSPSC

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>UNSPSC 12.01</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>  | 39121410 |

### Approbationen

---

UL Recognized /

---

#### Approbationsdetails

| <b>UL Recognized</b>  |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Usegroups</b>                                                                                       | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
| Nennspannung UN                                                                                        | 300 V    | 300 V    | 600 V    |
| Nennstrom IN                                                                                           | 30 A     | 30 A     | 5 A      |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                          | 24-10    | 24-10    | 24-10    |

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>