


## Aderendhülsen mit Polypropylen-Isolation in Bandform (Streifen)

Werkstoff:  
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:  
bis +105°C

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:  
460108.00050



## Embouts de fil pré-isolés en polypropylène, en bande (rails)


Matière:  
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé



















Résistant à une température:  
jusqu' à +105°C

## Ferrules with polypropylene insulation in chain form (strips)

Material:  
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:  
up to +105°C



mm <sup>2</sup> (AWG)	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.			øD1 mm	øD2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	Stand.-Packg.	Werkzeuge Outils Tools
	Farben / Couleurs / Colours D	F	DIN 46228/4							
0.3-0.5 (22)	 460108.00050	 470108.00050	 470108.00050	1	2.6	14	8	0.15	500 (10x50)	4535
0.75 (20)	 460208.00050	 470208.00050	 490208.00050	1.2	2.8	14	8	0.15	500 (10x50)	
1 (18)	 460308.00050	 470308.00050	 470308.00050	1.4	3	14	8	0.15	500 (10x50)	
1.5 (16)	 460408.00050	 470408.00050	 470408.00050	1.7	3.5	14	8	0.15	500 (10x50)	
2.5 (14)	 460508.00040	 470508.00040	 460508.00040	2.2	4.2	14	8	0.15	400 (10x40)	
	 460508.00050	 470508.00050	 460508.00050	2.2	4.2	14	8	0.15	500 (10x50)	

## Abisolier- und Presszange

für Aderendhülsen in Bandform mit Isolation (Streifen)

## Pince à dénuder et de sertissage

pour embouts de fil pré-isolés sur bande (rails)

## Wire stripper and crimping hand tool

for pre-insulated ferrules in chain form (strips)

Artikel-Nr.  
Numéro d'article  
Part-No.

## 4535 Stripax plus

Zuführung der Hülsen automatisch  
Avance automatique des embouts  
Automatic feeding

0,5-2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 22-14)

