


---

Bestellnummer: 2000-1301  
Produktbeschreibung: 3-Leiter-Durchgangsklemme

---



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Verpackungseinheit 100 Stück

Leiterart	e+f
Gewicht	4,205 g
Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 1 mm <sup>2</sup>
Querschnitt [AWG]	24 - 16 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt [AWG]	24 - 16 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	13,5 A
Nennstrom	18 A
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Anzahl der Klemmstellen	3
Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	33 mm
Höhe [inch]	1,299 in
Breite [mm]	3,5 mm

Breite [inch]

0,138 in



Tiefe [mm]	58,2 mm
Tiefe [inch]	2,291 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	11 mm
Abisolierlänge [inch]	0,39 in
Zolltarifnummer	85369010
Montageart	TS 35
Ursprungsland	Deutschland

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten