


Artikelnummer: 285-154
 Produktbeschreibung: 2-Leiter-Durchgangsklemme; Seitliche Beschriftung; nur auf TS
 35 * 15; 2,3 mm dick; Seitliche Verdrahtung; Power CLAMP-
 Anschluss; horizontale Bauform



Verpackungseinheit 5 Stück

Querschnitt von [mm ²]	10 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	50 mm ²
Querschnitt von [AWG]	8 AWG
Querschnitt bis [AWG]	1 AWG
Anschluss technik	POWER CAGE CLAMP
Querschnitt von [mm ²]	10 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	70 mm ²
Querschnitt von [AWG]	8 AWG
Querschnitt bis [AWG]	2/0 AWG
Leiterart	f
Anschluss technik	POWER CAGE CLAMP
Bemessungsspannung EN	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	150 A
Gewicht	157,22 g
Farbe	blau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	87 mm
Höhe [inch]	3,425 in



Breite [inch]	0,787 in
Tiefe [mm]	94 mm
Tiefe [inch]	3,701 in
Abisolierlänge von [mm]	30 mm
Abisolierlänge bis [mm]	30 mm
Abisolierlänge [inch]	1,18 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
285-154	UR	E45172	600	150	8-2/0

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten