

**Artikelnummer:** 2002-1207  
**Produktbeschreibung:** 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 22 A; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®S-Anschluss



Verpackungseinheit 100 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e+f
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Gewicht	7,555 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	32,9 mm
Höhe [inch]	1,295 in
Breite [mm]	5,2 mm
Breite [inch]	0,205 in
Tiefe [mm]	48,5 mm



Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,43 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
2002-1207	ABS	05-HG476175/1-PDA			0,5-4
2002-1207	AEX	E185892			22-12
2002-1207	CCA	NL6341			0,5-4
2002-1207	CSA	154112-1536069			22-12
2002-1207	DNV	E7570			0,5-4
2002-1207	GL	26187-05HH			0,25-2,5
2002-1207	IECEX	IECEXPTB03.0004U			0,2-4
2002-1207	KEMA	NL2115558.01			0,5-4
2002-1207	LR	91/20112(E5)			0,5-4
2002-1207	PRS	TE/1718/880590/08			0,2-4
2002-1207	PRS	TE/1718/880590/08			0,5-4
2002-1207	PTB	PTB03Atex1162U			0,2-4
2002-1207	UR	E45172			22-12

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten