

Artikelnummer: 721-602
Produktbeschreibung: Stiftleiste; 2-polig; Rastermaß 5 mm / 0,197 in; 100%
fehlsteckgeschützt; ohne voreilenden PE-Kontakt; CAGE
CLAMP®-Anschluss



Verpackungseinheit 200 4*50 Stück

Rastermaß von [mm]	5 mm
Rastermaß von [inch]	0,197 in
Polzahl	2
Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	12 A
Gewicht	3,5 g
Farbe	lichtgrau
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	2
Höhe [mm]	14,3 mm
Höhe [inch]	0,563 in
Breite [mm]	13,2 mm
Breite [inch]	0,52 in



Tiefe [inch]	1,083 in
Abisolierlänge von [mm]	8 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,33 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten