


Artikelnummer: 770-611
Produktbeschreibung: Verteiler; mit Zugentlastungsgehäuse; 3- und 5-polig; 100% fehlsteckgeschützt; CAGE CLAMP®S-Anschluss; Leitungsdurchmesser 9-13 mm



Verpackungseinheit 10 Stück

Produktgruppe	20 (INSTALLATIONS-STECKVERBINDER WINSTA)
Polzahl	5
Querschnitt von [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	4 mm ²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	25 A
Gewicht	46,895 g
Farbe	schwarz
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	5
Gesamte Anzahl der Potenziale	3
Höhe [mm]	31,7 mm
Höhe [inch]	1,248 in
Breite [mm]	50 mm
Breite [inch]	1,969 in
Tiefe [mm]	48 mm
Tiefe [inch]	1,89 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,35 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
770-611	CCA	NL5569	250/400	25	0,5-4,0
770-611	cURus	E45171	600	20	12
770-611	KEMA	2060958.04	250/400	25	0,5-4,0
770-611	PRS	TE/1719/880590/08	250/400	25	0,5-4,0

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten