


0,5 – 6 (10) mm²
800 V/6 kV/3 ①
I_N 30 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in
13 – 15 mm / 0.55 in

0,5 – 6 (10) mm²
800 V/6 kV/3 ①
I_N 30 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in
13 – 15 mm / 0.55 in



① 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungs-Stoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe auch Gesamtkatalog W4, Band 1, Kapitel 15)

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE
Trennklemme, Erdleiter-Trennklemme und Durchgangsklemme, für TS 35	2-Leiter-Trennklemmen, mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange		2-Leiter-Durchgangsklemmen, mit Prüfmöglichkeit, konturengleich zu Trennklemmen, siehe links	
grau	2006-1671	25	grau	2006-1601
blau	2006-1674	25	blau	2006-1604

Zubehör passendes Beschriftungssystem **WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline** (siehe Gesamtkatalog W4, Band 1, Kapitel 14)

	2-Leiter-Trenn-Abschlussplatten, 1 mm dick 	orange 2006-1692 100 (4 x 25) grau 2006-1691 100 (4 x 25)	2-Leiter-Trenn-Abschlussplatten, 1 mm dick 	orange 2006-1692 100 (4 x 25) grau 2006-1691 100 (4 x 25)
	Kammbrücke, lichtgrau, isoliert, I _N 41 A 	2-fach 2006-402 50 (2 x 25) 3-fach 2006-403 50 (2 x 25) 4-fach 2006-404 50 (2 x 25) 5-fach 2006-405 50 (2 x 25)	Kammbrücke, lichtgrau, isoliert, I _N 41 A 	2-fach 2006-402 50 (2 x 25) 3-fach 2006-403 50 (2 x 25) 4-fach 2006-404 50 (2 x 25) 5-fach 2006-405 50 (2 x 25)
	Kammbrücke, lichtgrau, isoliert, I _N 41 A 	1 - 3 2006-433 50 (2 x 25) 1 - 4 2006-434 50 (2 x 25) 1 - 5 2006-435 50 (2 x 25)	Kammbrücke, lichtgrau, isoliert, I _N 41 A 	1 - 3 2006-433 50 (2 x 25) 1 - 4 2006-434 50 (2 x 25) 1 - 5 2006-435 50 (2 x 25)
	Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen 	gelb 2006-115 100 (4 x 25)	Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen 	gelb 2006-115 100 (4 x 25)

Anwendungstechnische Hinweise

