



Produktinformation Konfektionierbare M12-Steckverbinder, Standard- Ausführungen - RSC 5/7

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M12 Steckverbinder: M12 Rund-Steckverbinder nach IEC 61076-2-101: Konfektionierbare M12-

Steckverbinder: Konfektionierbare M12-Steckverbinder, Standard-Ausführungen

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256304-58429-58478-58928/de/RSC6_5-7/ulstate

Name		Konfektionierbare M12-Steckverbinder, Standard-Ausführungen
		
		Konfektionierbarer Steckverbinder, M12-Stecker, gerade Ausführung, mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Schraubklemmen
Lieferinformationen		
Lieferstatus		bestellbar
Produktbeschreibung		
Typ		RSC 5/7
Bestell-Nr.		11590
Beschreibung		Konfektionierbarer Steckverbinder, M12-Stecker, gerade Ausführung, mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Schraubklemmen
Gehäusefarbe		schwarz
Klassifizierungen		
Belden-Brand		Lumberg-Automation
Eclass-ID		27260702
Mechanische Daten		
Art des Steckkontaktes		Stecker
Ausführung des Gehäuses		gerade
LED-Anzeige vorhanden		✗
Anschließbarer Leiter (ohne Aderendhülse)		max. 0,75 mm ²
Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser		3,0 mm ... 6,5 mm
Kabelverschraubung Anschlussgewinde		SW 15
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Wert)		-25 °C ... 90 °C
Schutzart (IP), montiert		IP67
Verschmutzungsgrad		3
Werkstoffe		
Gehäusematerial / Griffkörper		PBT
Kontaktträgermaterial		PBT
Kontaktmaterial		CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung		unterkupfert, CuSnZn
Material Verschraubung / Mutter		CuZn, vernickelt
Material Dichtung		FKM
Elektrische Daten		
Durchgangswiderstand		≤ 5 mΩ
Nennstrom		4 A bei 40°C Temperatur, UL und Derating beachten
Nennspannung		60 V
Bemessungsspannung (Wert)		63 V
Prüfspannung		1,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand		> 1 GΩ
Zulassungen		
Zulassungen		UL

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.