


<b>Maße Blechausschnitt</b>  Blechdicke: 0,5 mm bis 2 mm Toleranz des Blechausschnittes: + 0,1 mm	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> ① 400 V/6 kV/3 I <sub>N</sub> 13 A / 16 A ③	AWG 22 - 16	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> ① 400 V/6 kV/3 I <sub>N</sub> 13 A / 16 A ③	AWG 22 - 16
	 9 mm / 0.35 in ② Zulassungen		 9 mm / 0.35 in ② Zulassungen	



Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Steckverbinder, Snap-In-Geräteanschluss, 5-polig, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss	Buchse			Stecker		
	● schwarz	890-705	50	● schwarz	890-715	50
	○ weiß	890-725	50	○ weiß	890-735	50
	● blau	890-2105 ③	50	● blau	890-2115 ③	50
<b>Zubehör, Serie 890</b>						
	Verschlussstück, für Blechausschnitt, 5-polig			Verschlussstück, für Blechausschnitt, 5-polig		
		schwarz 770-643 100 weiß 770-693 100			schwarz 770-643 100 weiß 770-693 100	
<b>Info</b>	<b>Abmessungen</b>					

- ① Anschließbar: 0,25-1,5 mm<sup>2</sup> „e + f“  
0,25-1 mm<sup>2</sup> „mehrdrätig“
  - ② Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.
  - ③ Blaue Stecker und Buchsen sind in DALI-Anwendungen für 16 A geeignet.
- Andere Leitungen auf Anfrage!
- schwarz Kodierung A (N ⊕ 1 2 3)
  - weiß Kodierung A (N ⊕ 1 2 3)
  - blau Kodierung I (N ⊕ L - +)
- Kodierungen siehe Seiten 164 und 165  
Brandlast auf Anfrage!

