


2-Leiter-Sicherungsklemme für KFZ-Sicherungen; mit Prüfmöglichkeit; 12 V; mit Defektanzeige durch LED



Artikelnummer: 2006-1681/1000-449

2-Leiter-Sicherungsklemme für KFZ-Sicherungen; mit Prüfmöglichkeit; 12 V; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Lieferanten-Art.-Nr.	2006-1681/1000-449
EAN	4045454789824
Inhalt	1
Verpackungseinheit	25
Kundenbestellnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Anzahl der Klemmstellen	2
Anzahl der Potentiale	2
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	500 [V]
Bemessungsstossspannung (1) [kV]	8 [kV]
Nennstrom (1) [A]	25 [A]
Nennstrom (2) [A]	30 [A]
Anschluss technik (1)	CAGE CLAMP® S
Anschluss technik	CAGE CLAMP® S
Leiterart 1	eindrähtig + feindrähtig
Querschnitt von (1) [mm²]	0,5 [mm²]

Technische Daten	
Querschnitt bis (1) [mm²]	6 [mm²]
Querschnitt von (1) [AWG]	20 [AWG]
Querschnitt bis (1) [AWG]	8 [AWG]
Leiterart 2	eindrätig + feindrätig
Querschnitt von (2) [mm²]	0,5 [mm²]
Querschnitt bis (2) [mm²]	10 [mm²]
Querschnitt von (2) [AWG]	20 [AWG]
Querschnitt bis (2) [AWG]	8 [AWG]
Abisolierlaenge von (1) [mm]	13 [mm]
Abisolierlaenge bis (1) [mm]	15 [mm]
Abisolierlaenge (1) [in]	0,55 [in]
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Bauform	horizontale Bauform
Beschriftungsebene	Mitten- / Seitliche Beschriftung
Gewicht [g]	19,5 [g]
Breite [mm]	7,5 [mm]
Breite [in]	0,295 [in]
Höhe [mm]	32,9 [mm]
Hoehe [in]	1,295 [in]
Tiefe [mm]	96,3 [mm]
Tiefe [in]	3,791 [in]
Montageart	TS 35
Sicherheitshinweis 2	Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten

Approbationen					
ArtikelNr	Zulassungsstelle	ZulassungsNr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm², AWG]

Beschriftungsmaterial		
Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
2002-121	Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar	25
2009-110	Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50 m auf Rolle	1
2009-115	WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm	1
2009-135	WMB Inline; unbedruckt; 8.000 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm	1
209-115	4-fach-Schildträger; zur Aufnahme der Beschriftungsstrangschilder	100
248-501	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-002	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5

Beschriftungsmaterial		
248-501/000-005	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-006	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-007	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-012	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-017	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-023	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
248-501/000-024	Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-002	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-007	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-012	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-017	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-023	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-501/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte	5
793-5501	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5
793-5501/000-002	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5
793-5501/000-005	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5
793-5501/000-006	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5
793-5501/000-007	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5
793-5501/000-012	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5
793-5501/000-017	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5
793-5501/000-023	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5
793-5501/000-024	WMB-Multibeschriftungssystem; unbedruckt; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm	5

Steckbarer Leitungsbrücker

Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
210-103	Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	1
210-123	Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	1

Tragschiene

Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
210-112	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang	1
210-113	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang	1
210-114	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang	1
210-115	Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang	1
210-118	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang	1
210-196	Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang	1
210-197	Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang	1
210-198	Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang	1

Brücker

Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
2006-402	Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 41 A	25
2006-403	Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 41 A	25
2006-404	Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 41 A	25
2006-405	Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 41 A	25
2006-405/011-000	Sternbrücker; isoliert; 1-3-5; IN = IN Klemme	25
2006-433	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 41 A	25
2006-434	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 41 A	25
2006-435	Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 41 A	25
2006-499	Reduzierbrücker; isoliert; von 6/4 mm ² auf 4/2,5/1,5 mm ² ; Nennstrom 32 A	25
2016-499	Reduzierbrücker; isoliert; von 16/10 mm ² auf 10/6/4/2,5 mm ² ; Nennstrom 57 A	25

allgemeines Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
2009-174	Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklammern	25
2009-182	Prüfabgriff; für max. 2,5 mm ² ; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüflösungen von 0,08 mm ² - 2,5 mm ²	25
2009-191	TOPJOB®S-Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 5 mm breit	25
2009-192	TOPJOB®S-Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 10 mm breit	25
2009-193	TOPJOB®S-Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 15 mm breit	25

allgemeines Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
210-400/2000-001	Handhabungsaufkleber; für TOPJOB®S-Reihenklammern; Serien 2001/2002/2004/2006/2010/2016	1

Warnabdeckung


Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
2006-115	Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen	25

Abschlussplatte


Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
2006-1691	Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick	25
2006-1692	Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick	25

Bilder & Zeichnungen

Detailbilder



Bilder & Zeichnungen



Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
<http://www.wago.com>



© 2011 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.