

Bussystem-Steckverbinder - VS-08-M12MR-10G-P SCO - 1417443

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



M12-Steckverbinder, CAT6_A, Stecker, gewinkelt, 8-polig, geschirmt, für
Kabeldurchmesser 4 mm ... 8 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
Mindestbestellmenge	1
Katalogseite	Seite 292 (PC-2011)
GTIN	 4 046356 530712
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34.5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29.34 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	0,5 A
Bemessungsspannung	48 V
Polzahl	8
Durchgangswiderstand	≤ 10 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	X - Daten
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontakträger	PP

Bussystem-Steckverbinder - VS-08-M12MR-10G-P SCO - 1417443

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Piercecon®
Außendurchmesser	4 mm ... 8 mm
Steckzyklen	≥ 100
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6A

Klassifikationen

eclass

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279221
eCl@ss 7.0	27440104

etim

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062


unspsc

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Zeichnungen


Bussystem-Steckverbinder - VS-08-M12MR-10G-P SCO - 1417443

Maßzeichnung



Maßbild: M12-Stecker

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 8-polig, Ansicht Stiftseite