
Artikelnummer: 2002-2207
Produktbeschreibung: Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiter; PE; intern gebrückt;
Gehäusefarbe grün-gelb; ohne Beschriftungsträger



Verpackungseinheit 50 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Anzahl der Ebenen	2
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	4 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e+f
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Gewicht	13,489 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	52 mm
Höhe [inch]	2,047 in
Breite [mm]	5,2 mm
Breite [inch]	0,205 in



Tiefe [inch]	2,76 in
Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,43 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
2002-2207	CCA	NL6341	500	24	0,2-4
2002-2207	CSA	154112-1536069			22-12
2002-2207	KEMA	NL2115558.01	500	24	0,2-4
2002-2207	PTB	PTB03Atex1162U			0,2-4
2002-2207	UR	E45172			22-12

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten