


---

Artikelnummer: 2002-3201  
Produktbeschreibung: Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-  
/Durchgangsklemme; L/L/L; Gehäusefarbe grau; ohne  
Beschriftungsträger; Mitten- / Seitliche Beschriftung

---



Verpackungseinheit 50 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Anzahl der Ebenen	3
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	24 A
Nennstrom	28 A
Gewicht	16,965 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	6



Höhe [mm]	69,5 mm
Höhe [inch]	2,736 in
Breite [mm]	5,2 mm
Breite [inch]	0,205 in
Tiefe [mm]	93,5 mm
Tiefe [inch]	3,681 in
Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,43 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
2002-3201	AEX	E185892	550	20	22-12
2002-3201	CCA	NL6341	500	24	0,2-4
2002-3201	CSA	154112-1536069	600	20	22-12
2002-3201	KEMA	NL2115558.01	500	24	0,2-4
2002-3201	PTB	PTB03Atex1162U	440	19	0,2-4
2002-3201	UR	E45172	300/600	20/5	22-12

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten