

## Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich  
DIN 46342, Teil 1

## Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon  
DIN 46342, partie 1

## Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector  
DIN 46342, part 1

# 4,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze  
MS = Messing  
NS = Neusilber

Matière:

BZ = bronze  
MS = laiton  
NS = maillechort

Material:

BZ = bronze  
MS = brass  
NS = german silver

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)  
ag = versilbert (1)  
au = vergoldet (2)  
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)  
ag = argenté (1)  
au = doré (2)  
sn = étamé (8)


Surface-plating: Code

bl = clean (0)  
ag = silver-plated (1)  
au = gold-plated (2)  
sn = tin-plated (8)


**Bestellbeispiel:**  
**Exemple de commande:**  
**Example of order:**

**3826A.28** lose / en vrac / in bulk  
(3826A BZ sn)


**03826A.28** magaziniert / emmagasiné / wired  
(03826A BZ sn)




lose  
en vrac  
in bulk



magaziniert  
emmagasiné  
wired



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	<b>3825A05.2( ) BZ</b>	<b>3825V08.70 NS</b>	<b>3825S05.6( ) MS</b>	<b>3825L05.6( ) MS</b>	<b>382605.6( ) MS</b>	<b>3826A.2( ) BZ</b>	<b>03826A.2( ) BZ</b>
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.8	Ø 10	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 2.8	T 3	T 4	T 4	T 5.2	T 1.7	T 1.7
	L 8.2	L 13.5	L 8.7	L 8.7	L 6.5	L 6.5	L 6.5
	L1 11	L1 16.5	L1 14.5	L1 14.5	L1 13.8	L1 13.2	L1 13.2
	B1 3	B1 4.8	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3
	A -	A 2.5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	D 1.4	D 1.4	D -	D 1.4	D 1.4	D 1.3	D 1.3
	B 0.8	B 0.8	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.2	B 1.2
	S 0.5	S 0.8	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	-	<b>1037/22</b>	<b>1037/21</b>	<b>1037/21</b>	<b>1037/21</b>	<b>1037/22</b>	<b>1045A</b>



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	<b>382505.2( ) BZ</b> <b>382505.6( ) MS</b>	<b>0382505.2( ) BZ</b> <b>0382505.6( ) MS</b>	<b>382508.2( ) BZ</b> <b>382508.6( ) MS</b>	<b>0382508.2( ) BZ</b> <b>0382508.6( ) MS</b>	<b>382608.6( ) MS</b>	<b>0382608.6( ) MS</b>
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 4	T 4	T 4	T 4	T 5.2	T 5.2
	L 6.4	L 6.4	L 6.4	L 6.4	L 6.5	L 6.5
	L1 12.5	L1 12.5	L1 12.5	L1 12.5	L1 13.8	L1 13.8
	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3
	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	D 1.5	D 1.5	D 1.5	D 1.5	D 1.4	D 1.4
	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3
	S 0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Stand.-Packg.	2000	3200	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	<b>1037/21</b>	<b>104505</b>	<b>1037/22</b>	<b>104508</b>	<b>1037/22</b>	<b>1045L08</b>