

Rundsteckhülsen und Rundstecker mit Isolation

Prises et fiches de contact rondes avec isolation

Round plug and bullet connectors with insulation

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
3915

Matière:
MS sn = laiton étamé



Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C

Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.



Material:
MS sn = tin-plated brass







Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.



UL- No. E131576



Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)		für Stecker pour fiche for plug	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
				Form A	Form B				
PVC	0.5-1	(22-18)	ø 4 mm		3915	3915S	22	1.7	500
	1.5-2.5	(16-14)	ø 5 mm		3916	3916S	22	2.3	500
	4-6	(12-10)	ø 5 mm		3917	3917S	25	3.4	200
PVC	0.5-1	(22-18)	ø 4 mm		3920	3920S	21.5	1.7	500
	1.5-2.5	(16-14)	ø 5 mm		3921	3921S	21.5	2.3	500
	4-6	(12-10)	ø 5 mm		3922	3922S	24	3.4	200

3974N
3984C
3984D
3984O
3986C
3086N
3986S