

Lötfreie Kabelschuhe ohne Isolation

Cosses à sertir sans isolation

Uninsulated solderless terminals

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé


Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperaturbeständigkeit:
bis +125°C

Résistant à une température:
jusqu'à +125°C

Temperature range:
up to +125°C

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
3492C



UL- No. E235797

mm ² (AWG)	für Bolzen pour borne for stud	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	øD mm	øD1 mm	D3 mm	L mm	A mm	R mm	S mm	Stand.- Packg.	Werkzeuge Outils Tools
0.25-0.5 (24-22)	M3	3492C	3.2	1	5	10	4	5	0.5	2000	3975D
	M3	3495C	3.2	1	5	8	4	3.5	0.5	2000	
0.5-1 (22-18)	M3	3502C	3.2	1.6	6	11	5	4.5	0.8	2000	3975D 3980N 3984E
	M3	3503C	3.2	1.6	6.5	8	4	3.5	0.8	2000	
	M3.5	3504C	3.7	1.6	6	11	5	4.5	0.8	2000	
	M4	3507C	4.3	1.6	6.8	12	5	5.5	0.8	1000	
	M4	3508C	4.3	1.6	8	12	5	6	0.8	1000	
	M5	3510C	5.3	1.6	10	13	5	6.5	0.8	1000	
	M6	3513C	6.4	1.6	12	17	5	10	0.8	500	
	M8	3514C	8.5	1.6	12	17	5	10	0.8	500	
1.5-2.5 (16-14)	M3	3515C	3.2	2.3	5.5	13	5	4.5	0.8	1000	3980N 3982E 3984F
	M3.5	3517C	3.7	2.3	6.8	11	5	4.5	0.8	1000	
	M4	3518C	4.3	2.3	6.8	11.7	5	4.5	0.8	1000	
	M4	3519C	4.3	2.3	8	12	5	6	0.8	1000	
	M5	3521C	5.3	2.3	10	14	5	6.5	0.8	1000	
	M6	3523C	6.4	2.3	11	16	5	7.5	0.8	1000	
4-6 (12-10)	M4	3530C	4.3	3.6	8	14	6	6	1	500	3980N 3982E 3984F
	M5	3532C	5.3	3.6	10	15	6	6.5	1	500	
	M6	3534C	6.4	3.6	11	16	6	7.5	1	500	
	M8	3538C	8.5	3.6	14	19	6	10	1	200	
10 (8)	M5	3547C	5.3	4.5	10.5	16.5	8.5	-	1.2	100	3980N 3981AN 3982CN 3982E
	M6	3549C	6.4	4.3	11	21	10	-	1	100	
16 (6)	M6	3562C	6.4	5.4	11	24	11.5	-	1	100	