

## Steckzungen

Masse im Steckbereich  
DIN 46342, Teil 1

## Languettes

Dimensions zone d'emboîtement selon  
DIN 46342, partie 1

## Tabs

Dimensions in the tab sector  
DIN 46342, part 1

# 4,8 mm

### Werkstoff:

BZ = Bronze  
MS = Messing  
NS = Neusilber  
ST = Stahl

### Matière:

BZ = bronze  
MS = laiton  
NS = maillechort  
ST = acier

### Material:

BZ = bronze  
MS = brass  
NS = german silver  
ST = steel

### Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)  
ag = versilbert (1)  
au = vergoldet (2)  
ni = vernickelt (5)  
sn = reinverzinkt (7)

### Traitements de surface: Code



bl = brut (0)  
ag = argenté (1)  
au = doré (2)  
ni = nickelé (5)  
sn = étamage pur (7)

### Surface-plating: Code

bl = clean (0)  
ag = silver-plated (1)  
au = gold-plated (2)  
ni = nickel-plated (5)  
sn = pure tin-plated (7)

Bestellbeispiel  
Exemple de commande:  
Example of order:

3810.67  
(3810 MS sn)

	øD mm	B mm	L mm	S mm	Werkstoff Matière Material	Stand- Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
	2.8	6.5	17.5	0.8	MS	1000	3810.6( )
	3.2	6.5	17.5	0.5	MS	1000	381405.6( )
	3.2	6.5	17.5	0.8	MS	1000	381408.6( )
	3.7	6.5	17.5	0.8	MS	1000	3818.6( )
	4.3	6.5	17.5	0.8	MS	1000	3822.6( )
	5.3	6.5	17.5	0.8	MS	1000	3810H.6( )
	2.8	6.5	23	0.8	MS	1000	3811D.6( )
	2.8	6.5	28	0.8	MS	1000	3813.6( )
	3.2	6.5	23	0.8	MS	1000	3814D.6( )
	3.2	6.5	28	0.8	MS	1000	3817.6( )
	3.2	6.5	28	0.8	ST	1000	3817.9( )
	3.7	6.5	23	0.8	MS	1000	3818D.6( )
	4.2	6.5	23	0.8	MS	1000	3821.6( )
	4.2	6.5	28	0.8	MS	1000	3821R.6( )