






	Übergabebaustein mit Sub-Min-D-Buchsenleiste, für Gegenstecker mit Lötanschluss, Steckrichtung vertikal, Montagesockel für TS 35	Übergabebaustein mit Sub-Min-D-Buchsenleiste, für Gegenstecker mit Schneidklemmanschluss, Steckrichtung vertikal, Montagesockel für TS 35
--	---	--



Klemmennummerierung 289-550 bis 289-554



Beschreibung	Polzahl	Breite	Bestell-Nr.	VPE	Polzahl	Breite	Bestell-Nr.	VPE
Übergabebaustein	9	38	289-555	1	9	38	289-550	1
	15	46	289-556	1	15	46	289-551	1
	25	72	289-557	1	25	72	289-552	1
	37	102	289-558	1	37	102	289-553	1
	50	94	289-559	1	50	94	289-554	1

Technische Daten			
Betriebsspannung	AC / DC 125 V	AC / DC 125 V	
Nennstrom	2 A	2 A	
Steckverbinderkontakt	Au über 2 µm Ni	Au über 2 µm Ni	
Kontaktwiderstand	≤ 12 mΩ	≤ 12 mΩ	
Anforderungsstufe	500 Steckzyklen	500 Steckzyklen	
Nennspannung nach VDE 0110 Teil 1/4.97, IEC 60664-1	125 V / 0,8 kV / 2	125 V / 0,8 kV / 2	
Zul. Umgebungstemperatur	-20 °C ... +50 °C	-20 °C ... +50 °C	
Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C	-40 °C ... +70 °C	
Abmessungen inkl. Montagesockel bzw. -füße (mm) B x H x T	B x 34 x 85	B x 34 x 85	
Anschlusstechnik	Höhe ab Oberkante Tragschiene TS 35 CAGE CLAMP® (WAGO Serie 236)	Höhe ab Oberkante Tragschiene TS 35 CAGE CLAMP® (WAGO Serie 236)	
Querschnitte	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12	
Abisolierlängen	5 ... 6 mm / 0.22 in	5 ... 6 mm / 0.22 in	
Zubehör			
WMB-Multi-Beschriftungssystem für Montagesockel	siehe Seite 408	siehe Seite 408	
Beschriftungsstreifen für Montagesockel	weiß 709-198 / transparent 709-197	weiß 709-198 / transparent 709-197	