

Schwere Steckverbinder C 146, Schutzkappe für Gehäuseunterteile, Gehäuse für Längsbügelverriegelung in Anlehnung an DIN EN 175 301-801 (DIN 43 652)

BestellnummerC146 10Z006 100 1



Serie

Schwere Steckverbinder C 146

Unterserie


Schwerer Steckverbinder C 146 Gehäuse

ALLGEMEINE KENNWERTE		
schutzart		IP 65
einsatztyp_gehaeuse		Schutzkappe
schutzkappe		PA
ELEKTRISCHE KENNWERTE		
durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a	0 mΩ
KLIMATISCHE KENNWERTE		
temperaturbereich		- 40 °C / + 100 °C
grenztemperatur_oberalb		+ 100 °C / 1000 h
grenztemperatur_unterhalb		- 40 °C / 16 h
MECHANISCHE KENNWERTE		
mechanischelebensdauer_norm		IEC 60512-5; Test 9 a
WERKSTOFFE		
dichtung		NBR
verriegelung		1 Längsbügel
gehaeuse_oberflaeche		Spezialbeschichtung

Schwere Steckverbinder C 146, Schutzkappe für Gehäuseunterteile, Gehäuse für Längsbügelverriegelung in Anlehnung an DIN EN 175 301-801 (DIN 43 652)

Bestellnummer C146 10Z006 100 1

Serie Schwere Steckverbinder C 146
Unterserie Schwerer Steckverbinder C 146 Gehäuse



30,04,05