

---

Artikelnummer: 222-412  
Produktbeschreibung: Verbindungsklemme; 2-Leiter-Klemme; mit Betätigungshebeln;  
max. Dauergebrauchstemperatur 85°C; CAGE CLAMP®-Anschluss

---



Verpackungseinheit 500 10\*50 Stück

Produktgruppe	7 (INSTALLATIONSTECHNIK)
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	14 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Aderzahl	2
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	f
Aderzahl	2
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	32 A
Gewicht	3,072 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2



Höhe [mm]	14,5 mm
Höhe [inch]	0,571 in
Breite [mm]	12,4 mm
Breite [inch]	0,488 in
Tiefe [mm]	20,5 mm
Tiefe [inch]	0,807 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	10 mm
Abisolierlänge [inch]	0,37 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
222-412	BBJ	B/12/1298/03	450	32	0,5-4
222-412	ENEC15	DK140137-01	450	32	0,5-4

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten