

Datenblatt



Artikelnummer: 224-101
 Produktbeschreibung: Leuchtenklemme; Standard-
 Ausführung; Dauerbetriebstemperatur
 105°C; CAGE CLAMP®-Anschluss



Verpackungseinheit 1000 10*100 Stück

Querschnitt von [mm ²]	1 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	14 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e (eindrätig)
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	20 A
Querschnitt von [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Leiterart	e+f (eindrätig + feindrätig)
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	24 A
Gewicht	2,033 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	15,5 mm
Höhe [inch]	0,61 in
Breite [mm]	8,5 mm
Breite [inch]	0,335 in
Tiefe [mm]	20,5 mm
Tiefe [inch]	0,807 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	11 mm
Abisolierlänge [inch]	0,39 in