
Artikelnummer: 2005-7641
Produktbeschreibung: Installations-Etagenklemme; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE;
Mitten- / Seitliche Beschriftung; für TS 35; Frontverdrahtung



Verpackungseinheit 50 Stück

Anzahl der Ebenen	3
Querschnitt von [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	4 mm ²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	6 mm ²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	36 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Gewicht	28,906 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4



Höhe [mm]	42 mm
Höhe [inch]	1,654 in
Breite [mm]	6,2 mm
Breite [inch]	0,244 in
Tiefe [mm]	124 mm
Tiefe [inch]	4,882 in
Abisolierlänge von [mm]	11 mm
Abisolierlänge bis [mm]	13 mm
Abisolierlänge [inch]	0,47 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten