


**Artikelnummer:** 2004-1307  
**Produktbeschreibung:** 3-Leiter-Schutzleiterklemme; Mitten- / Seitliche Beschriftung; für Ex e II-Anwendungen geeignet 550 V, 30 A; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®S-Anschluss



Verpackungseinheit 50 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	6 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	10 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Gewicht	14,8 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	33 mm
Höhe [inch]	1,299 in
Breite [mm]	6,2 mm
Breite [inch]	0,244 in
Tiefe [mm]	65,5 mm



Abisolierlänge von [mm]	11 mm
Abisolierlänge bis [mm]	13 mm
Abisolierlänge [inch]	0,47 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
2004-1307	ABS	05-HG476175/1-PDA			0,5-6
2004-1307	AEX	E185892			20-10
2004-1307	CCA	NL6341			0,5-6
2004-1307	CSA	154112-1645435			20-10
2004-1307	GL	26187-05HH			0,5-4
2004-1307	IECEX	IECEXPTB05.0033U			0,5-6
2004-1307	KEMA	NL2089139.02			0,5-6
2004-1307	LR	91/20112(E5)			0,5-6
2004-1307	PRS	TE/1718/880590/08			0,5-6
2004-1307	PTB	PTB05Atex1095U			0,5-6
2004-1307	UR	E45172			20-10

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten