


Artikelnummer: 285-157  
 Produktbeschreibung: 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Seitliche Beschriftung; nur auf TS  
 35 \* 15; 2,3 mm dick; Seitliche Verdrahtung; Power CLAMP-  
 Anschluss; horizontale Bauform



Verpackungseinheit 5 Stück

Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	10 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	50 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	8 AWG
Querschnitt bis [AWG]	1 AWG
Anschluss technik	POWER CAGE CLAMP
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	10 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	70 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	8 AWG
Querschnitt bis [AWG]	2/0 AWG
Leiterart	f
Anschluss technik	POWER CAGE CLAMP
Gewicht	176,396 g
Farbe	grün-gelb
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	87 mm
Höhe [inch]	3,425 in
Breite [mm]	20 mm
Breite [inch]	0,787 in
Tiefe [mm]	94 mm
Tiefe [inch]	3,701 in
Abisolierlänge von [mm]	25 mm
Abisolierlänge bis [mm]	25 mm
Abisolierlänge [inch]	0,98 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
285-157	UR	E45172			8-1/0

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten