

**Artikelnummer:** 285-195  
**Produktbeschreibung:** 2-Leiter-Durchgangsklemme; Seitliche Beschriftung; für TS 35; Seitliche Verdrahtung; Power CLAMP-Anschluss; horizontale Bauform



Verpackungseinheit 5 Stück

Produktgruppe	1 (REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	95 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	4 AWG
Querschnitt bis [AWG]	4/0 AWG
Anschlusstechnik	POWER CAGE CLAMP
Bemessungsspannung EN	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	232 A
Gewicht	257 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	101 mm
Höhe [inch]	3,98 in
Breite [mm]	25 mm
Breite [inch]	0,98 in
Tiefe [mm]	107 mm
Tiefe [inch]	4,21 in
Abisolierlänge von [mm]	35 mm
Abisolierlänge bis [mm]	35 mm
Abisolierlänge [inch]	1,38 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
285-195	ABS	05-HG476175/1-PDA	1000	232	25
285-195	CCA	NL5643	800	232	95
285-195	CSA	154112-1327714	600	210	4-3/0
285-195	GL	17295-00HH	1000	232	95
285-195	KEMA	2076789.01	800	232	95
285-195	PRS	TE/1718/880590/08	800	232	95
285-195	RMR	11130002	1000	232	25
285-195	UR	E45172	600	200	4-4/0

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten