
Artikelnummer: 285-197
Produktbeschreibung: 2-Leiter-Schutzleiterklemme; Seitliche Beschriftung; für TS 35;
Seitliche Verdrahtung; Power CLAMP-Anschluss; horizontale
Bauform



Verpackungseinheit 5 Stück

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 1 (REIHENKLEMMEN) |
| Querschnitt von [mm ²] | 25 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 95 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 4 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 4/0 AWG |
| Anschlusstechnik | POWER CAGE CLAMP |
| Gewicht | 311 g |
| Farbe | grün-gelb |
| Verdrahtungsart | Seitliche Verdrahtung |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 1 |
| Höhe [mm] | 101 mm |
| Höhe [inch] | 3,98 in |
| Breite [mm] | 25 mm |
| Breite [inch] | 0,98 in |
| Tiefe [mm] | 107 mm |
| Tiefe [inch] | 4,21 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 35 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 35 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 1,38 in |



| Artikel Nr. | Zulassungs- stelle | Zulassungs Nr. | Spannung [V] | Strom [A] | Querschnitt [mm ²] |
|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 285-197 | ABS | 05-HG476175/1-PDA | | | 25 |
| 285-197 | CCA | NL5643 | | | 95 |
| 285-197 | CSA | 154112-1327714 | | | 4-3/0 |
| 285-197 | GL | 17295-00HH | | | 35,0 |
| 285-197 | KEMA | 2076789.01 | | | 95 |
| 285-197 | PRS | TE/1718/880590/08 | | | 95 |
| 285-197 | RMR | 11130002 | | | 25 |
| 285-197 | UR | E45172 | | | 4-4/0 |

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten