


Datenblatt



Artikelnummer: 215-911

Produktbeschreibung: Bananenstecker; für Buchse Ø 4 mm;
CAGE CLAMP®-Anschluss

Verpackungseinheit 50 Stück

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Querschnitt von [mm ²] | 0,08 mm ² |
| Querschnitt bis [mm ²] | 2,5 mm ² |
| Querschnitt von [AWG] | 28 AWG |
| Querschnitt bis [AWG] | 14 AWG |
| Anschlussart | CAGE CLAMP®-Anschluss |
| Bemessungsspannung EN | 42 V |
| Nennstrom | 20 A |
| Gewicht | 3,87 g |
| Farbe | grün-gelb |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 1 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 1 |
| Höhe [mm] | 15 mm |
| Höhe [inch] | 0,591 in |
| Breite [mm] | 8 mm |
| Breite [inch] | 0,315 in |
| Tiefe [mm] | 40 mm |
| Tiefe [inch] | 1,575 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 9 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 11 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,39 in |