

Steckzungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Tabs

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing
NS = Neusilber
ST = Stahl

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton
NS = maillechort
ST = acier

Material:

BZ = bronze
MS = brass
NS = german silver
ST = steel

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
ni = vernickelt (5)
sn = reinverzinkt (7)

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
ni = nickelé (5)
sn = étamage pur (7)



Surface-plating: Code

bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
ni = nickel-plated (5)
sn = pure tin-plated (7)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3772.67
(3772 MS sn)

	øD mm	B mm	L mm	S mm	Werkstoff Matière Material	Stand- Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
	2.2	4.5	13	0.5	MS	1000	3772.6()
	2.2	4.5	13	0.8	MS	1000	3770.6()
	3.2	4.5	13	0.8	MS	1000	37701.6()

45° + 60° + 90°	øD mm	B mm	L1 mm	L2 mm	W mm	S mm	Werkstoff Matière Material	Stand- Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
	2.2	4.5	6	6	45°	0.5	MS	1000	377245.6()
	2.2	4.5	6	6	45°	0.8	MS	1000	3774.6()
	3.2	4.5	6	7	45°	0.8	MS	1000	3774G.6()
	3.2	4.5	6	7	50°	0.5	MS	1000	377705.6()
	3.2	4.5	6	7	60°	0.8	MS	1000	3777.6()
	3.2	4.5	8.5	7	60°	0.8	MS	1000	3777S.6()
	2.2	4.5	6	6.5	90°	0.8	MS	1000	3776.6()
	3.2	4.5	6	6.5	90°	0.8	MS	1000	3778.6()