


<b>Maße Blechausschnitt</b>  Blechdicke: 0,5 mm bis 2 mm Toleranz des Blechausschnittes: + 0,1 mm	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> ① 250 V/4 kV/3 I <sub>N</sub> 16 A	AWG 22 - 16	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> ① 250 V/4 kV/3 I <sub>N</sub> 16 A	AWG 22 - 16
	 9 mm / 0.35 in ② Zulassungen		 9 mm / 0.35 in ② Zulassungen	



Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
<b>Steckverbinder, Snap-In-Geräteanschluss, 3-polig, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss</b>	<b>Buchse</b>			<b>Stecker</b>		
	● schwarz	<b>890-703</b>	50	● schwarz	<b>890-713</b>	50
	○ weiß	<b>890-723</b>	50	○ weiß	<b>890-733</b>	50
	● grau	<b>890-743</b>	50	● grau	<b>890-753</b>	50
<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>						
	<b>Betätigungswerkzeug</b> , aus Isolierstoff 3-fach 			<b>Betätigungswerkzeug</b> , aus Isolierstoff 3-fach 		
		<b>890-393</b>	1		<b>890-393</b>	1
<b>Zubehör, Serie 890</b>						
	<b>Verschlussstück</b> , für Blechausschnitt, 3-polig 			<b>Verschlussstück</b> , für Blechausschnitt, 3-polig 		
		schwarz <b>890-643</b>	100		schwarz <b>890-643</b>	100
		weiß <b>890-693</b>	100		weiß <b>890-693</b>	100
<b>Info</b>	<b>Abmessungen</b>					

- ① Anschließbar: 0,25 - 1,5 mm<sup>2</sup> „e + f“  
0,25 - 1 mm<sup>2</sup> „mehrdrätig“
  - ② Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.
  - ③ Ø 5,0 mm, Blechdicke 0,2 - 1,2 mm
- schwarz Kodierung A (L ⊕ N)  
 ○ weiß Kodierung A (L ⊕ N)  
 ● grau Kodierung B (1 2 3)
- Kodierungen siehe Seiten 164 und 165  
 Brandlast auf Anfrage!

