

Tragschienenadapter - NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - 1100077

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschienenadapter, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: PC-GF10, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Setartikel Tragschienenadapter inklusive RJ45 Kabelanschlussmodul

Artikelbeschreibung

Kompakter Tragschienenadapter, inklusive RJ45-Kabelanschluss-Modul, mit optionaler Schirmanbindung, mit Staubschutzdeckel, One-piece-Design

Ihre Vorteile

- ✓ Zur Verteilung von Kupfer- und LWL-Verkabelung
- ✓ Spezialwerkzeuglose Montage
- ✓ Kompakte Bauform: 1TE (DIN 43880)
- ✓ One-Piece Design
- ✓ Frontentriegelbar ohne Spezialwerkzeug
- ✓ Optionale Schirmanbindung für Kupfermodule
- ✓ Security-Elemente als Zubehör verfügbar
- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Schilder individuell nach Ihren Vorgaben
- ✓ Adapterlose Integration der Moduleinsätze



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 951447
GTIN	4055626951447
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	49,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	49,600 g
Zolltarifnummer	85444210
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Tragschienenadapter - NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - 1100077

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anschlussart	IDC-Anschluss
Anzahl der Steckplätze	1
Leitungsaußendurchmesser minimal	4,5 mm
Leitungsaußendurchmesser maximal	9 mm
AWG eindrätig min.	26
AWG eindrätig max.	22
AWG mehrdrätig min.	26
AWG mehrdrätig max.	22
Gewicht	49 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Materialangaben

Material Gehäuse	PC-GF10
Breite	18 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	64,6 mm
Montageart	Tragschiene: 35 mm

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften-GRP	CAT6 _A
Übertragungsrate	10 GBit/s
Frequenzbereich	500 MHz
Übergangswiderstand	≤ 5 mΩ (Schirm-Erde, optional)
Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)


Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----


Zeichnungen

Tragschienenadapter - NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - 1100077

Maßzeichnung



Maßzeichnung



RJ45-Buchseneinsatz

Set-Inhalt

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740



Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20, Material: PC-GF10, ohne Moduleinsätze

Tragschienenadapter - NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - 1100077

Set-Inhalt

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274



RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, adapterlose Ausführung
