

Steckzungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Tabs

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing
NS = Neusilber
ST = Stahl

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton
NS = maillechort
ST = acier

Material:

BZ = bronze
MS = brass
NS = german silver
ST = steel

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
ni = vernickelt (5)
sn = reinverzinkt (7)

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
ni = nickelé (5)
sn = étamage pur (7)



Surface-plating: Code

bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
ni = nickel-plated (5)
sn = pure tin-plated (7)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3772.67
(3772 MS sn)

| | øD mm | B mm | L mm | S mm | Werkstoff Matière Material | Stand- Packg. | Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No. |
|---|----------|---------|---------|---------|----------------------------------|------------------|---|
|  | 2.2 | 4.5 | 13 | 0.5 | MS | 1000 | 3772.6() |
| | 2.2 | 4.5 | 13 | 0.8 | MS | 1000 | 3770.6() |
| | 3.2 | 4.5 | 13 | 0.8 | MS | 1000 | 37701.6() |

| 45° + 60° + 90° | øD mm | B mm | L1 mm | L2 mm | W mm | S mm | Werkstoff Matière Material | Stand- Packg. | Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No. |
|---|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------------------------------|------------------|---|
|  | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | 45° | 0.5 | MS | 1000 | 377245.6() |
| | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | 45° | 0.8 | MS | 1000 | 3774.6() |
| | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 45° | 0.8 | MS | 1000 | 3774G.6() |
| | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 50° | 0.5 | MS | 1000 | 377705.6() |
| | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 60° | 0.8 | MS | 1000 | 3777.6() |
| | 3.2 | 4.5 | 8.5 | 7 | 60° | 0.8 | MS | 1000 | 3777S.6() |
|  | 2.2 | 4.5 | 6 | 6.5 | 90° | 0.8 | MS | 1000 | 3776.6() |
| | 3.2 | 4.5 | 6 | 6.5 | 90° | 0.8 | MS | 1000 | 3778.6() |