




Artikel-Nr.: 741972


Bez.: Stiftwanne 14-polig, Raster 2,54 mm, vergoldete Kontakte, gerade Ausführung mit Verriegelungsclips



POSITION	A	B	C
10	10.16	32.00	21.84
14	15.24	37.08	26.92
16	17.78	39.62	29.46
20	22.86	44.70	34.54
24	27.94	49.78	39.62
26	30.48	52.32	42.16
30	35.56	57.40	47.24
34	40.64	62.48	52.32
40	48.26	70.10	59.94
50	60.96	82.80	72.64
60	73.66	95.50	85.34
64	78.74	100.58	90.42



Recommended PCB Layout



SPECIFICATIONS:  
Material:  
Insulator: PBT, rated UL94V-0  
Insulator Color: Black  
Contacts: Brass  
Plating:  
Gold Flash over Nickel underplate on mating area, Tin over Copper underplate on solder tail  
Electrical:  
Operating voltage: 250 VAC max  
Current rating: 3 Amp max  
Contact resistance: 20 mohms max  
Insulation resistance: 5,000 Mohms min 500 VDC  
Dielectric withstanding voltage: 1,000 VAC for 1 minute  
Temperature Rating:  
Operating temperature: -55° to +105°

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

