
Artikelnummer: 2002-2217
Produktbeschreibung: Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; PE/N;
Gehäusefarbe grau; ohne Beschriftungsträger; Mitten- / Seitliche
Beschriftung



Verpackungseinheit 50 Stück

Produktgruppe	22 (TOPJOB S REIHENKLEMMEN)
Anzahl der Ebenen	2
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Querschnitt von [mm ²]	0,25 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	4 mm ²
Querschnitt von [AWG]	22 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e+f
Anschluss technik	CAGE CLAMP®S
Bemessungsspannung EN	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	24 A
Nennstrom	28 A
Gewicht	12,868 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4



Höhe [mm]	52 mm
Höhe [inch]	2,047 in
Breite [mm]	5,2 mm
Breite [inch]	0,205 in
Tiefe [mm]	70 mm
Tiefe [inch]	2,76 in
Abisolierlänge von [mm]	10 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,43 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
2002-2217	AEX	E185892			22-12
2002-2217	CSA	154112-1536069	600	20	22-12
2002-2217	KEMA	NL2115558.01	500	24	0,2-4
2002-2217	PTB	PTB03Atex1162U			0,2-4
2002-2217	UR	E45172	300/600	20/5	22-12

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten