

# Rundsteckhülsen und Rundstecker mit Isolation

# Prises et fiches de contact rondes avec isolation

# Round plug and bullet connectors with insulation

Werkstoff:  
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:  
PVC -10°C bis +75°C

Strombelastbarkeit:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.  
4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup> / 25 A max.

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:  
3915

Matière:  
MS sn = laiton étamé



Résistant à une température de:  
PVC -10°C à +75°C

Intensité admissible:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.  
4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup> / 25 A max.







Material:  
MS sn = tin-plated brass



Temperature range:  
PVC -10°C up to +75°C

Current carrying capacity:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.  
4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup> / 25 A max.



UL- No. E131576

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm <sup>2</sup> (AWG)		für Stecker pour fiche for plug	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
				Form A	Form B				
PVC	0.5-1	(22-18)	ø 4 mm		3915	3915S	22	1.7	500
	1.5-2.5	(16-14)	ø 5 mm		3916	3916S	22	2.3	500
	4-6	(12-10)	ø 5 mm		3917	3917S	25	3.4	200
PVC	0.5-1	(22-18)	ø 4 mm		3920	3920S	21.5	1.7	500
	1.5-2.5	(16-14)	ø 5 mm		3921	3921S	21.5	2.3	500
	4-6	(12-10)	ø 5 mm		3922	3922S	24	3.4	200



3974N  
3984C  
3984D  
3984O  
3986C  
3086N  
3986S