

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB - 2744348

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Zugfederanschlussklemmen

Abbildung zeigt die Produktvarianten SUBCON-PLUS-PROFIB .. und SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918172947

Technische Daten

Maße

Kabeldurchmesser max.	8,4 mm
Kabeldurchmesser min.	7,6 mm
Breite	16 mm
Höhe	49,5 mm
Länge	60 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung)

Allgemein

Nennspannung U_N	50 V
Nennstrom I_N	100 mA
Bussystem	PROFIBUS DP
Signal	PROFIBUS
Steckzyklen	> 200
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Pinbelegung	3, 5, 6, 8

Anschlussdaten

Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
------------------	----------------------

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB - 2744348

Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Stecker
Abschlusswiderstand	390 Ω
Abschlusswiderstand	220 Ω
Abschlusswiderstand	390 Ω (von außen zuschaltbar)
Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,12 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC001132
ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB - 2744348

Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized 

cUL Recognized 

GOST 

cULus Recognized 

Zubehör

Abisolierwerkzeug

QUICK WIREFOX 6 - 1204384



PSM-STRIP-FC/PROFIB - 2744623



Datenkabel Meterware

PSM-CABLE-PROFIB/FC - 2744652



D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB - 2744348

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



SZK PH1 VDE - 1205150



Datenstecker

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - 2708245



SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - 2313685




SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - 2744380



Zeichnungen

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-PROFIB - 2744348

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>