

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



SUB-D-Stecker, 9-polig mit zwei Kabelzuführungen,
Bussystem: Profibus mit 12 Mbit/s
(Abschlusswiderstand über Schiebeschalter
zuschaltbar), Pinbelegung: 3, 8, Ausführung: Stift

Abbildung zeigt die Produktvarianten SUBCON-PLUS-PROFIB .. und
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/...

Artikelnummer	2744348
Artikelbezeichnung	SUBCON-PLUS-PROFIB

EAN	4017918172947
VPE	1 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 125 (AX-2005)

► Technische Daten

Allgemeine Daten


Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A
Bussystem	PROFIBUS bis 12 MBit/s (Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar)
Steckzyklen	> 200
Kabeldurchmesser max.	8,4 mm
Kabeldurchmesser min.	7,6 mm
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ° C ... 70 ° C
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Pinbelegung	3, 6, 5, 8

Anschlussdaten

Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB Stiftleiste
Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,12 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

► Zeichnungen

Maßzeichnung



► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Werkzeug		
2744623	PSM-STRIP-FC/PROFIB	Schnellabisolierwerkzeug für Profibuskabel Typ Fast Connect
1204384	QUICK WIREFOX 6	Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm ² , Drahtschneiden bis 6 mm ² flexibel bzw. 4 mm ² starr

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten