

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA

## Produkteigenschaften

- Schmale Bauform
- Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- RT-III gedichtete Solid-State-Relais
- Hohe Schaltleistung
- Integrierte Eingangsbeschaltung
- Funktionelle Steckbrücken
- Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang



## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918130565

## Technische Daten

Hinweis:

<b>Nutzungsbeschränkung</b>	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
-----------------------------	---

### Maße

<b>Breite</b>	6,2 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Tiefe</b>	94 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-25 °C ... 60 °C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)</b>	-25 °C ... 70 °C

### Eingangsdaten

<b>Eingangsnennspannung <math>U_N</math></b>	24 V DC
<b>Eingangsspannungsbereich bezogen auf <math>U_N</math></b>	0,8 ... 1,2
<b>Schaltchwelle "0"-Signal bezogen auf <math>U_N</math></b>	$\leq 0,4$

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

## Technische Daten

### Eingangsdaten

Schaltsschwelle "1"-Signal bezogen auf $U_N$	$\geq 0,8$
Typischer Eingangsstrom bei $U_N$	8,5 mA
Einschaltzeit typisch	20 $\mu$ s (bei $U_N$ )
Ausschaltzeit typisch	300 $\mu$ s (bei $U_N$ )
Betriebsspannungsanzeige	LED gelb
Schutzbenennung	Verpolschutz
Schutzbenennung	Freilaufdiode
Schutzschaltung/-Bauteil	Verpolschutzdiode
Schutzschaltung/-Bauteil	Freilaufdiode
Übertragungsfrequenz	300 Hz

### Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich	3 V DC ... 48 V DC
Grenzdauerstrom	100 mA
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom	$\leq 1$ V
Ausgangsschaltung	2-Leiter, massiefrei
Schutzbenennung	Verpolschutz
Schutzbenennung	Überspannungsschutz
Schutzschaltung/-Bauteil	Verpolschutzdiode

### Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14

### Allgemein

Prüfspannung Eingang/Ausgang	2,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Betriebsart	100 % ED
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Benennung	Normen / Bestimmungen
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	Basisisolierung
Verschmutzungsgrad	2

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

## Technische Daten

### Allgemein

Überspannungskategorie	III
------------------------	-----

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001504
ETIM 3.0	EC001504
ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121542
UNSPSC 11	39121542
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121542

### Approbationen

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / GOST / cUL Listed / GL / cULus Recognized / cULus Listed /

#### Approbationsdetails




UL Recognized
---------------

UL Listed
-----------

cUL Recognized
----------------

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

## Approbationen



## Zubehör

### Tragschiene

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



## Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

### Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



# Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

## Zubehör

---

### Einspeisemodul

PLC-ESK GY - 2966508



### Trennplatte

PLC-ATP BK - 2966841



### Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



### Klemmenmarker beschriftet

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



### Klemmenmarker unbeschriftet

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

## Zubehör

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



---

## Anschaltmodul

PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554



---

PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102



---

PLC-V8/D15B/OUT - 2296061



---

PLC-V8/FLK14/IN - 2296553



## Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

### Zubehör

PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115



PLC-V8/D15B/IN - 2296087



### Übergabemodul

PLC-V8/D15S/OUT - 2296058



PLC-V8/D15S/IN - 2296074



### Relaissocket

PLC-BSC- 24DC/21 - 2966016



### Einzel-Solid-State-Relais



# Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

## Zubehör

OPT-24DC/ 48DC/100 - 2966618



---

## Brücke

FBST 500-PLC RD - 2966786



---

FBST 500-PLC BU - 2966692



---

FBST 500-PLC GY - 2966838



---

FBST 6-PLC RD - 2966236



## Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

### Zubehör

FBST 6-PLC BU - 2966812



FBST 6-PLC GY - 2966825



FBST 8-PLC GY - 2967688



### Zeichnungen

# Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

Schaltplan

