

D-SUB-Steckverbinder-Set - VS-09-SET-STD - 1689145

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Steckverbinder-Set, Shell-Größe 1, Schutzart IP67

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918878009

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Allgemein

Bauform	D-SUB 9
Schutzart	IP67
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kabelabgang	schräg
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	Flachdichtung: NBR; Profildichtung: EPDM
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

D-SUB-Steckverbinder-Set - VS-09-SET-STD - 1689145

Klassifikationen

ETIM


ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen


Maßzeichnung



D-SUB Tüllegehäuse

D-SUB-Steckverbinder-Set - VS-09-SET-STD - 1689145


Maßzeichnung



D-SUB Anbaurahmen

D-SUB-Steckverbinder-Set - VS-09-SET-STD - 1689145

Maßzeichnung



Montageausschnitt

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>