

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1758076

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- Ausführungen mit und ohne Seitenwand
- Weitere Stiftlängen auf Anfrage
- Steckrichtung parallel und vertikal zur Leiterplatte
- Standard-Stiftleiste für 320 V (III/2)

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918030285

Technische Daten

Maße

Länge	8,6 mm
Rastermaß	5,08 mm
Maß a	35,56 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTBV 2,5/..-G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Belastungsstrom maximal	12 A

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1758076

Technische Daten

Allgemein

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	8

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1758076

Approbationen

UL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

GOST

IECEE CB Scheme


Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1758076

Approbationen

Usecgroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

CCA	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	



Zubehör

Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Klemmenmarker beschriftet

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



Grundleiste - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1758076

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



Zubehör


SK 5,08/3,8:SO - 0805085



Zeichnungen

Grundleiste - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1758076

Bohrplan



Maßzeichnung

