




PRODUKTÜBERSICHT



BBULGIN



Batteriehalter



Buccaneer®-Steckverbinder
Nach IP68 abgedichtete



IEC-Steckverbinder
(Steckverbinder und Verteilereinheiten EN60 320)



Polysnap®-Steckverbinder
(Stromeingangsmodule)



IEC-Anschlussleitungen



Steckverbindungen - allgemein



Netzfilter



Sicherungshalter
(einschließlich Sicherungen)



Anzeigen
(einschließlich zerstörungssicher)



Schalter
(einschließlich zerstörungssicherer Typen)

BULGIN Batteriehalter

Bulgins Angebot an Batteriehaltern wurde aus Formteilen und Metallkomponenten der Spitzenqualität gefertigt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Sie sind für die Batteriegrößen 1/2AA, AAA(R03), AA(R6), C(R14), D(R20) und PP3(6R61) geeignet und nehmen 1, 2, 3 oder 4

Zellen auf. Es besteht eine Auswahl an Befestigungsarten, einschließlich der Schraub- und Flansch-/Plattenbefestigungs-, Leiterplatten- und Unterteilmontageversionen. Die Ausführung mit offenem Rahmen ist entweder zur

Leiterplatten- oder Unterteilmontage konstruiert, und hat eine ineinandergreifende Vorrichtung zum Zusammenfügen der aneinandergrenzenden Halter (mit Ausnahme von BX0031). Hauptsächliche Anwendungsbereiche sind tragbare Ausrüstung und Speichersicherung.

BX0011/1 - Batteriegröße AA (R6) 1, 2 oder 3 Zellen - Plattenmontage - Bajonettsockel/Lösen durch Schraubenzieher	BX0027 - Batteriegröße AA (R6) 4 Zellen - Flansch-/Plattenmontage - Schubladenfunktion	BX0001/1 - Batteriegröße C (R14) 1, 2 oder 3 Zellen - Plattenbefestigung - Schraubsockel/Lösen mit der Hand
BX0016 - Batteriegröße D (R20) 1, 2 oder 3 Zellen - Flansch-/Plattenmontage - Bajonettsockel/Lösen durch Schraubenzieher	BX0023 - Batteriegröße PP3 (6R61) 1 Zelle - Flansch-/Plattenmontage - Schubladenfunktion	BX0026 - Batteriegröße PP3 (6R61) 2 Zellen - Flansch-/Plattenmontage - Schubladenfunktion
BX0031 - Batteriegröße 1/2AA 1 Zelle - PC-/Unterteilmontage - Offene Ausführung	BX0034 - Batteriegröße AAA (R03) 1 Zelle - PC-/Unterteilmontage - Offene Ausführung	BX0035 - Batteriegröße AA (R6) 1 Zelle - Montage an PC-/Unterteil - Offene Ausführung
BX0036 - Batteriegröße C (R14) 1 Zelle - PC-/Unterteilmontage - Offene Ausführung	BX0037 - Batteriegröße D (R20) 1 Zelle - PC-/Unterteilmontage - Offene Ausführung	BX0033 - Batteriegröße PP3 (6R61) 1 Zelle - PC-/Unterteilmontage - Offene Ausführung

IP68




Buccaneer®-Steckverbinder **B BULGIN**

Ein vollständiges Produktangebot an abgedichteten runden Steckverbindern nach IP68, die so konstruiert sind, dass sie sichere Verbindungen unter rauen und aggressiven Bedingungen bereitstellen. Das Produktangebot besteht aus Mini, Standard und Serie 900 mit Hochleistung und Hochstrom. Mit einer großen Auswahl an Alternativen von 2 bis 25 Polen, BNC-



Verbindungen und Schraub-, Löt- oder Crimpanschluss bietet die Buccaneer-Produktreihe die Lösung für viele Designprobleme. Schraubanschlüsse stellen eine einfache „Feldverbindung“ sicher, und Crimpanschlüsse erfüllen die Anforderungen für die schnelle und wirksame Verbindung von Großmengen. Jedes Produktangebot

hat einen Steckverbinder für Anschlusskabel, Steckverbinder für Inline-Anschlusskabel und Steckverbinder für Inline-Anschlusskabel mit Plattenmontage. Die Buccaneer®-Produktreihe ist für zahlreiche Anwendungsbereiche entweder im externen Umfeld, oder wo ein Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit erforderlich ist, geeignet.

Buccaneer® Serie 900

	- Steckverbinder für Anschlusskabel - Positiver, schnell wirkender Sicherungsring - Pass zu Kabel- oder Plattenausführung - Stecker- oder Buchsenversion - PXA-Serie: 13 - 15 mm Kabeldurchmesser standardmäßig, 7 - 13 mm mit zusätzlicher Stopfbuchsenpackung
PX0911/xx/xx	 Beantragt
	- Steckverbinder für Anschlusskabel - Positiver, schnell wirkender Sicherungsring - Pass zu Kabel- oder Plattenausführung - Stecker- oder Buchsenversion - PXA-Serie: 20 - 22 mm Kabeldurchmesser standardmäßig, 14 - 20 mm mit zusätzlicher Stopfbuchsenpackung - Zugentlastungsklemme (Nur PXA-Serie)
PXA911/xx/xx	 Beantragt
	- Steckverbinder für Inline-Anschlusskabel - Pass zu Steckverbindern PX0911/xx/x und PXA911/xx/x - Stecker- oder Buchsenversion - PXA-Serie: 13 - 15 mm Kabeldurchmesser standardmäßig, 7 - 13 mm mit zusätzlicher Stopfbuchsenpackung
PX0921/xx/xx	 Beantragt
	- Steckverbinder für Inline-Anschlusskabel - Pass zu Steckverbindern PX0911/xx/x und PXA911/xx/x - Stecker- oder Buchsenversion - PXA-Serie: 20 - 22 mm Kabeldurchmesser standardmäßig, 14 - 20 mm mit zusätzlicher Stopfbuchsenpackung - Zugentlastungsklemme (Nur PXA-Serie)
PXA921/xx/xx	 Beantragt
	- Steckverbinder zur Rahmenmontage - Drehblockierungsschlüssel - Hochgradige Dichtung - Plattenstärke 3-7 mm - Pass zu Steckverbindern PX0911/xx/x und PXA911/xx/x
PX0931/xx/xx	 Beantragt
	- Steckverbinder zur Flanschmontage - Mit hochgradiger Dichtung geliefert - Mit Dichtungsgummiteilen für Schrauben zur Plattenbefestigung geliefert (Gewinde M6 empfohlen) - Pass zu PX0911/xx/x und PXA911/xx/x
PX0941/xx/xx	 Beantragt
	- Zusätzliches Trennwandadapterformteil - Zur Verwendung mit Steckverbinder PX0941 zur Flanschmontage, um einen Winkel von 45° oder 90° zu ergeben - Mit hochgradiger Dichtung geliefert - Mit Dichtungsgummiteilen für Schrauben zur Plattenbefestigung geliefert (Gewinde M6 empfohlen)
PX0950	 Beantragt
	- Zusätzliches Trennwandadapterformteil - Zur Verwendung mit Steckverbinder PX0941 zur Flanschmontage, um einen Winkel von 45° oder 90° zu ergeben - Mit hochgradiger Dichtung geliefert - Steckverbinder zur Flanschmontage - Pass zu PX0911/xx/x und PXA911/xx/x
PX0950 & PX0941	 Beantragt
	Verschlusskappen zum Aufrechterhalten der Leistung IP68 von ungesteckten Steckverbindern
PX0960, PX0970	

Standard Buccaneer®

	- Steckverbinder für Anschlusskabel - Stift- oder Buchsenversion - Führender Erdungskontakt an 3-poligen Steckverbindern 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25 Pole oder BNC - Standardmäßige Kabelaufnahme 6 - 8 mm, 3,5 - 9 mm mit alternativen Stopfbuchsen - Pass zu Versionen mit Inline-Anschlusskabel oder Plattenmontage
Anschlusskabelmontage	 Beantragt
	- Steckverbinder für Inline-Anschlusskabel - Stift- oder Buchsenversion 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25 Pole oder BNC - Standardmäßige Kabelaufnahme 6 - 8 mm, 3,5 - 9 mm mit alternativen Stopfbuchsen - Pass zu Steckverbinder für Anschlusskabel
Steckverbinder für Inline-Anschlusskabelmontage	 Beantragt
	- Steckverbinder zur Rahmenmontage - Befestigung mit einzelner Mutter - Stift- oder Buchsenversion 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25 Pole oder BNC - Pass zu Steckverbinder für Anschlusskabel
Rahmenmontage	 Beantragt
	- Steckverbinder zur Trennwand-/Oberflächenmontage - Flansch für Schraubenbefestigung - Stift- oder Buchsenversion 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25 Pole oder BNC - Pass zu Steckverbinder für Anschlusskabel Connector
Trennwand-/Oberflächenmontage	 Beantragt
	- Steckverbinder zur Flanschmontage mit niedrigem Profil - Flansch für Schraubenbefestigung - Stift- oder Buchsenversion 2, 3, 4, 6, 7, 9, 25 Pole oder BNC - Pass zu Steckverbinder für Anschlusskabel
Flanschmontage mit niedrigem Profil	 Beantragt
	- Kontakte für 25-Weg-Einsätze - Crimp- oder Lötstifte und Buchsen 1A, 50V
25-Weg-Einsätze (montiert)	 Beantragt
	- BNC-Einsätze - Mit 50 oder 75 Ohm erhältlich - Pass auf alle standardmäßigen Steckverbinderanschlüssen
BNC-Einsätze	 Beantragt
	- Montagewerkzeuge für Verschlußkappe, um die Leistung der ungesteckten Steckverbinder von IP68 aufrechtzuerhalten - Dichtet Steckverbinder ab und entfernt Einsätze - Zwei Ausführungen: Ein Steckverbinder zur Anschlusskabel- und einer zur Rahmen- und Inline-Anschlusskabelmontage
PX0733, PX0734	
	- Abgedichteter Inline-Steckverbinder - Leistung IP68 - Zum Inline-Anschluss - Standardkabelaufnahme 6 - 8 mm - Kabelbereich 3,5 - 9 mm (unter Verwendung verschiedener Stopfbuchsen) - In schwarz oder orange gefärbt erhältlich
PX0777	

Mini Buccaneer®

	- Steckverbinder für Anschlusskabel - Schraubensicherungsring - Pass zu Versionen mit Inline-Anschlusskabel oder Plattenmontage - Für Stift- oder Buchseneinsätze geeignet - Mit Kappenbefestigungsklemme zur Verwendung mit Verschlußkappe PX0811 - Kabelaufnahme 3,5 - 9 mm (5 - 7 mm standardmäßig)
PX0800	 Beantragt
	- Steckverbinder für Inline-Anschlusskabel - Pass zu PX0800 - Für Stift- oder Buchseneinsätze geeignet - Mit Kappenbefestigungsklemme zur Verwendung mit Verschlußkappe PX0810 - Kabelaufnahme 3,5 - 9 mm (5 - 7 mm standardmäßig)
PX0801	 Beantragt
	- Rahmenmontage - Pass zu PX0800 - Befestigung durch einzelne Mutter - Mit Kappenbefestigungsklemme zur Verwendung mit Verschlußkappe PX0810 - Für Stift- oder Buchseneinsätze geeignet
PX0802	 Beantragt
	- Rahmenmontage - Pass zu PX0800 - Rechtwinklige Kabeleinführung - Befestigung durch einzelne Mutter - Für Stift- oder Buchseneinsätze geeignet
PX0803	 Beantragt
	- Rahmenmontage - Pass zu PX0800 - PX0804 ohne Befestigungsklemme für Verschlußkappe, PX0805 mit Befestigungsklemme für Verschlußkappe - Befestigung durch einzelne Mutter - Für Stift- oder Buchseneinsätze geeignet
PX0804 & PX0805	 Beantragt
	- Schraubklemmen 2, 3, 4 und 6 Pole - Für alle Rumpfausführungen geeignet - Führender Erdungskontakt an 3-, 4- und 6-poligen Einsätzen
Schraubklemmeneinsätze	 Beantragt
	- Kontaktträger - Für Löt- oder Crimpkontakte 3 oder 8 Pole - Für alle Rumpfausführungen geeignet - Kontakte separat geliefert
Kontaktträgerereinsätze	 Beantragt
	- BNC-Einsätze - Mit 50 oder 75 Ohm erhältlich
BNC-Einsätze	 Beantragt
	Verschlußkappen zum Aufrechterhalten der Leistung IP68 von ungesteckten Steckverbindern
Verschlußkappen	

Fax: +44 (0)20 8507 2691

BULGIN COMPONENTS PLC Alfreds Way Barking Essex IG11 0AZ UK Tel: +44 (0)20 8594 5588 Email: sales@Bulgin.co.uk Web: www.Bulgin.co.uk











B BULGIN

BULGIN IEC-Steckverbinder

Ein vollständiges Angebot an Eingängen, Ausgängen und Steckverbindern mit Netzleistung, welche die Normen IEC und EN60320 erfüllen und vollständig von UL, CSA und VDE zugelassen sind. Kombinationen der Montageausführungen und Anschlüsse sind u. a. die Versionen mit

Flanschbefestigung, Schnappanschluss an Platte und Leiterplattenmontage sowie Versionen mit Lötösen 2.8, Befestigungsösen 4,8 und 6,3, Schraubklemmen und PC-Streifen. Das Produktangebot wird noch durch Isoliermuffen und Befestigungsklemmen vervollständigt.

Die Vertriebsseinheiten haben Kombinationen von fünf oder sechs verschlossenen Ausgängen mit Neonanzeige und Sicherung sowie alternative Formen und Konfigurationen.

 PX0784/28 - Flansch-/Plattenmontage am Eingang - Ziffer Acht 2,8 mm Lötösen 2,5 A, 250 V Wechselstrom	 PX0785/28 - Schnappanschluss am Platteneingang - Ziffer Acht - Für Plattengrößen 1, 1,5 oder 2 mm geeignet 2,8 mm Lötösen 2,5 A, 250 V Wechselstrom	 PX0575/10/28 - Schnappanschluss am Platteneingang - Für Plattengröße 1, 1,5, 2,0 oder 3,0 mm geeignet 2,8, 4,8, 6,3 mm Ösen oder Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V Wechselstrom UL u. CSA)
 PX0579/28 - Vertikalfanschmontage am Eingang 2,8, 4,8 6,3 mm Ösen oder Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V Wechselstrom UL u. CSA)	 PX0580/63 - Flanschmontage am Eingang 2,8, 4,8, 6,3 mm Ösen oder Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V Wechselstrom UL u. CSA)	 PX0580/PC - PC-Flanschmontage am hinteren Eingang - Mit oder ohne hintere Abdeckung - PC-Streifen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V Wechselstrom UL u. CSA)
 PX0690/28 - Flanschmontage am Eingang - Zwei Stifte Klasse II (kein Erdungsstift) 2,8, 4,8, 6,3 mm Ösen oder Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V Wechselstrom UL u. CSA)	 PF0001/28 - Flanschmontage mit Sicherung, Eingang - Einzelne Sicherung 5 x 20 mm - Vorrichtung für Reservesicherung 2,8, 4,8, 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PF0011/10/28 - Schnappanschluss mit Sicherung, Platteneingang - Einzelne Sicherung 5 x 20 mm - Vorrichtung für Reservesicherung - Plattengröße 1, 1,5, 2,0 oder 3,0 mm - Ösen 2,8, 4,8 oder 6,3 mm 10 A, 250 V Wechselstrom
 PF0006/28 - Flanschmontage mit Sicherung, Eingang - Einzelne Sicherung 5 x 20 mm - Vorrichtung für Reservesicherung - Zwei Stifte Klasse II (kein Erdungsstift) 2,8, 4,8 oder 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PF0030/28 - Flanschmontage mit Sicherung, Eingang - Doppelte Sicherung 5 x 20 mm 2,8, 4,8 oder 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PX0587 - Aufnehmender Steckverbinder - Kabelmontage - Wiederverdrahtbar - Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom
 PX0587/SE - Aufnehmender Steckverbinder mit Seiteneinführung - Kabelmontage - Wiederverdrahtbar - Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PX0588 - Abgewinkelter aufnehmender Steckverbinder - Kabelmontage - Wiederverdrahtbar - Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PX0590/28 - Flanschmontage am Eingang - Spannungszustand 2,8 oder 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V WS UL u. CSA)
 PX0597 - Gerader aufnehmender Steckverbinder - Kabelmontage - Spannungszustand - Pass zu PX0590 und PX0595 - Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PX0714/2/15/28 - Schnappanschluss an Platte, 2-Weg-Ausgang - Plattengröße 1,5 mm 2,8 mm Lötösen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PX0714/4/15/28 - Schnappanschluss an Platte, 4-Weg-Ausgang - Plattengröße 1,5 mm 2,8 mm Lötösen 10 A, 250 V Wechselstrom
 PX0675/28 - Flanschmontage am Ausgang 2,8 mm oder 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V WS UL u. CSA)	 PX0695/10/28 - Schnappanschluss am Plattenausgang - Plattengröße 1, 1,5, 2,0 oder 3,0 mm 2,8 mm oder 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V WS UL u. CSA)	 PX0695/10/PC - PC-Schnappanschluss am Plattenausgang - Plattengröße 1, 1,5, 2,0 oder 3,0 mm - PC-Streifen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V WS UL u. CSA)
 PX0793/28 - Flanschmontage am Ausgang - Verschlossen 2,8, 4,8 oder 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V WS UL u. CSA)	 PX0793/1/Termination - Flanschmontage am Ausgang, rechteckig - Verschlossen 2,8, 4,8 oder 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V Wechselstrom (15 A, 250 V WS UL u. CSA)	 PX0705/28 - Flanschmontage am Ausgang - Zwei Stifte Klasse II (kein Erdungsstift) 2,8 oder 6,3 mm Ösen 10 A, 250 V WS (15 A, 250 V WS UL u. CSA)
 PX0685 - Winkliger Einsteckverbinder - Kabelmontage 4-Positions-Kabeleinführung - Wiederverdrahtbar - Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PX0686 - Gerader Einsteckverbinder - Kabelmontage - Wiederverdrahtbar - Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom	 PX0686/SE - Einsteckverbinder, seitliche Einführung - Kabelmontage - Wiederverdrahtbar - Schraubklemmen 10 A, 250 V Wechselstrom

Polysnap®-Stromeingangsmodule

Mit mehr als 26.000 Kombinationen bieten Bulgins Polysnap®-Netzstromeingangsmodule eine außerordentlich anpassungsfähige und flexible Lösung für das Plattendesign.

Polysnap® bietet Kombinationen von Netzeingängen und -ausgängen, filterten Eingängen, Schaltern, Sicherungsfassungen,

Spannungswählern und Anzeigen, die in Bezel im Horizontal- oder Vertikalformat zur Schnellmontage durch Schnappanschluss bereit sind. Das kompakte Design nimmt nur ein Mindestmaß des Plattenbereichs und ein einzelnes rechteckiges Befestigungsloch ein, was eine einfache Installation dieses Netzstromeingangsmoduls ermöglicht.

Zur Ergänzung von Polysnap® bietet das neue Polyflange für Konstrukteure, die die Sicherheit der Schraubbefestigung vorziehen, die Alternative der Flanschbefestigung.

Alle Typen und Variationen sind durch das umfangreiche Vertriebsnetz von Bulgin erhältlich.

 BZV01/Z0000/01	- Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit einpoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I (Eingang/Ausgang) gekennzeichneten Schalter - Mit Sicherung	 BZV01/Z0000/10	- Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit zweipoligem Schalter oder Anzeige - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I gekennzeichneten Schalter - Mit Sicherung	 BZV03/A0120/02	- Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit einpoligem Schalter oder Neonanzeige - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I gekennzeichneten Schalter - Ohne Sicherung
 BZV03/Z0000/07	- Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Zweipoliger Schalter/ Sicherungsfassung/ Anzeige/ Spannungswähler/ Verschlussplatte - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I gekennzeichneten Schalter	 BZV04/A0120/04	- Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Sicherungsfassung/ Spannungswähler/ Anzeigeoptionen/ Verschlussplatte - Option filterter Eingang	 BZV09/Z0000/04	- Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Option filterter Eingang und Verschlussplatte - Mit Sicherung
 BZV09/Z0000/49	- Schnappanschluss an Plattenformteil - Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Zweipoliger Stromunterbrecher - Option filterter Eingang	 BZV09/Z0000/51	- Schraubanschluss an Plattenformteil - Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Zweipoliger Stromunterbrecher - Option filterter Eingang	 BZH01/Z0000/01	- Anordnung des waagerechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit einpoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I markierten Schalter - Mit Sicherung
 BZH01/Z0000/10	- Anordnung des waagerechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit zweipoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I markierten Schalter - Mit Sicherung	 BZH09/Z0000/01	- Anordnung des waagerechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit einpoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I markierten Schalter	 BZH11/Z0000/10	- Anordnung des waagerechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit zweipoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I markierten Schalter
 BZH11/Z0000/00	- Anordnung des waagerechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Option filterter Eingang - Mit Sicherung	 BZM27/Z0000/57B	- Kombinierte Mindestbezelgröße - Anordnung des waagerechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit ein- und zweipoligem Schalter - Option filterter Eingang 	 BVA01/Z0000/02	- Schraubbefestigung an Platte - Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit einpoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I markierten Schalter - Mit Sicherung
 BVB01/Z0000/01	- Schraubbefestigung an Platte - Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit einpoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I markierten Schalter - Mit Sicherung	 BVA01/Z0000/10	- Schraubbefestigung an Platte - Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit zweipoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I markierten Schalter - Mit Sicherung	 BVB01/Z0000/11	- Schraubbefestigung an Platte - Anordnung des senkrechten Moduls - Einschnappkomponenten - Eingangsvariationen (mit verschiedenen Ösengrößen) - Variationen mit zweipoligem Schalter - Option filterter Eingang - Optionen der mit O/I markierten Schalter - Mit Sicherung
 PF0011 PS21/A	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV01, BZV02, BZH01, BZH02, BZH11, BZH12, BZH19, BZH20, BVA01, BVA02, BVB01, BVB02 - IEC-Eingang mit einzelner Sicherung der Ausführung PF0011 - Verwendung von Filter der Ausführung PS21/A - Standardmäßiges Dämpfungsfiler	 PF0011 PS23/A	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV01, BZV02, BZH01, BZH02, BZH11, BZH12, BZH19, BZH20, BVA01, BVA02, BVB01, BVB02 - IEC-Eingang mit einzelner Sicherung der Ausführung PF0011 - Verwendung von Filter der Ausführung PS23/A - Hochleistungs-Dämpfungsfiler	 PF0033 PS26/A	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV15, BZV16, BZH13, BZH14, BZH15, BZH16, BZH21, BZH22, BVA15, BVA16, BVB15, BVB16 - IEC-Eingang mit doppelter Sicherung der Ausführung PF0033 - Verwendung von Filter der Ausführung PS26/A - Standardmäßiges Dämpfungsfiler
 PF0033 PS26/B	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV15, BZV16, BZH13, BZH14, BZH15, BZH16, BZH21, BZH22, BVA15, BVA16, BVB15, BVB16 - IEC-Eingang mit doppelter Sicherung der Ausführung PF0033 - Verwendung von Filter der Ausführung PS26/B - Medizinisches Dämpfungsfiler	 PX0575 PS01/A	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV03, BZV04, BZV09, BZV10, BZV17, BZV18, BZV09, BZH10, BZH17, BZH18, BZM27, BZM28 - IEC-Eingang der Ausführung PX0575 - Verwendung von Filter der Ausführung PS01/A - Standardmäßiges Dämpfungsfiler	 PX0575 PS01/B	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV03, BZV04, BZV09, BZV10, BZV17, BZV18, BZV09, BZH10, BZH17, BZH18, BZM27, BZM28 - IEC-Eingang der Ausführung PX0575 - Verwendung von Filter der Ausführung PS01/B - Medizinisches Filter
 PX0575 PS07/A	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV03, BZV04, BZV09, BZV10, BZV17, BZV18, BZH09, BZH10, BZH17, BZH18, BZM27, BZM28 - IEC-Eingang der Ausführung PX0575 - Verwendung von Filter der Ausführung PS07/A - Hochleistungs-Dämpfungsfiler	 PX0575 PS07/B	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV03, BZV04, BZV09, BZV10, BZV17, BZV18, BZH09, BZH10, BZH17, BZH18, BZM27, BZM28 - IEC-Eingang der Ausführung PX0575 - Verwendung von Filter der Ausführung PS07/B - Medizinisches Hochleistungs-Dämpfungsfiler	 PX0575 PS09/A	- EMS-Filteroptionen für Polysnap-Module BZV03, BZV04, BZV09, BZV10, BZV17, BZV18, BZH09, BZH10, BZH17, BZH18, BZM27, BZM28 - IEC-Eingang der Ausführung PX0575 - Verwendung von Filter der Ausführung PS09/A - Erdleitungs-Drosselndämpfungsfiler

Fax: +44 (0)20 8507 2691

BULGIN COMPONENTS PLC Alfreds Way Barking Essex IG11 0AZ UK Tel: +44 (0)20 8594 5588 Email: sales@Bulgin.co.uk Web: www.Bulgin.co.uk



BULGIN IEC Anschlussleitungen

Bulgins Geräte-Netzkabelsätze sind berühmt für ihre Qualität. Jede Steckverbindung, die in unserem eigenen Werk in Großbritannien gefertigt wird, wird mit Ultraschall um das Kabel geschweißt. Nach der Fertigung wird jeder Kabelsatz zur Sicherstellung einer dauerhaften, sicheren und langlebigen

Verbindung gründlichen Prüfungen unterzogen. Das Sortiment umfaßt fünf nicht wiederverwendbare Anschlüsse: gerade IEC-Stecker und -Buchsen, IEC-Winkelstecker und -buchsen und einen UK-Stecker BS1363/A. Die Standardfarbe ist schwarz und die Leitergröße ist 0,75mm² bis 2 m

und 1,00mm² für größere Längen; alternative Farben und Kabellängen sind auf Anfrage erhältlich. Jeder Stil kann entweder als Steckanschluß oder als Stecker oder Buchse für abisolierte Drähte gefertigt werden.

 PZ0100 - IEC-Buchse, gerade - nicht wiederverwendbar - verschiedene Kabellängen 10A, 250V ~ 	 PZ0200 - IEC-Buchse, abgewinkelt - nicht wiederverwendbar - verschiedene Kabellängen 10A, 250V ~ 	 PZ0800 - britischer 3-Pol-Stecker - nicht wiederverwendbar - verschiedene Kabellängen - Absicherung 3A, 5A oder 10A 250V ~ 
 PZ0500 - IEC-Stecker, gerade - nicht wiederverwendbar - verschiedene Kabellängen 10A, 250V ~ 	 PZ0600 - IEC-Stecker, abgewinkelt - nicht wiederverwendbar - verschiedene Kabellängen 10A, 250V ~ 	

BULGIN IEC-Verteilereinheiten

Die Vertriebseinheiten haben Kombinationen von fünf oder sechs verschlossenen Ausgängen mit

Neonanzeige und Sicherung sowie alternative Formen und Konfigurationen.

 PXD301/050/01/1 - IEC-Verteilerkasten - Fünf verschlossene Ausgänge 5 x 20 mm Sicherungsfassung - Neonlampe - Mit einem Eingang 10 A, 250 V Wechselstrom 	 PXD100/050/01/1 - IEC-Verteilereinheit mit Plattenmontage - Fünf verschlossene Ausgänge 5 x 20 mm Sicherungsfassung - Neonlampe - Schraubanschluss an Platte 10 A, 250 V Wechselstrom 	 PXD306/050/01/1 - IEC-Verteilerkasten - Fünf verschlossene Ausgänge 5 x 20 mm Sicherungsfassung - Neonlampe 2 m langes Kabel mit Stecker nach BS1363 10 A, 250 V Wechselstrom
 PXD701/061/10/1 - IEC-Verteilerkasten - Sechs verschlossene Ausgänge 5 x 20 mm Sicherungsfassung - Filtert oder nicht filtert - Schalter, Sicherung, Neonanzeige - Mit IEC-Eingang 10 A, 250 V Wechselstrom	 PXD500/061/10/1 - IEC-Verteilereinheit mit Plattenmontage - Sechs verschlossene Ausgänge 5 x 20 mm Sicherungsfassung - Schalter, Sicherung, Neonanzeige - Schraubanschluss an Platte 10 A, 250 V	 PXD706/061/10/1 - IEC-Verteilerkasten - Sechs verschlossene Ausgänge 5 x 20 mm Sicherungsfassung - Schalter, Sicherung, Neonanzeige 2 m langes Kabel mit Stecker nach BS1363 oder CEE7 10 A, 250 V
 PXD301/050/07/1 - IEC-Verteilerkasten - Fünf verschlossene Ausgänge - Erleuchteter Schalter - Filterte oder nicht filterte Version - Mit IEC-Eingang 10 A, 250 V Wechselstrom	 PXD303/050/08/1 - IEC-Verteilerkasten - Fünf verschlossene Ausgänge - Erleuchteter Schalter - Filterte oder nicht filterte Version 2 m langes Kabel und Stecker nach BS1363 10 A, 250 V Wechselstrom	

Dieses altbewährte Anschlußsortiment eignet sich noch immer für viele Einsatzzwecke, wenn Anschlüsse für niedrigeren Strom benötigt werden. Das Sortiment besteht aus runden und rechteckigen

Formen mit 3, 4, 6 und 8 Polen in verschiedenen Konfigurationen mit Nennleistungen bis 6 A. Der 8-polige Rundanschluß hat sich zum Standardanschluß für die Disco- und























Beleuchtungsindustrie entwickelt und ist in Kabel- und Einbauversionen erhältlich. Dieser Abschnitt enthält auch das Beu- und Rio-Programm der Qualitätsreihenklemmen.

PX0429 - runde Fassung 2-polig + Erde - passend zu PX0430/SE und PX0646 - verpolsicher - Lötflächen 3A, 250V ~	PX0430/SE - Rundstecker 2-polig + Erde - passend zu PX0429 - verpolsicher - Lötflächen 3A, 250V ~	PX0646 - Rundstecker 2-polig + Erde - passend zu PX0429 - verpolsicher - Lötflächen 3A, 250V ~
PX0635 - Rundstecker 6-polig - paßt zu PX0636 - verpolsicher - Lötschuhe 3A, 50V ~	PX0636 - Rundbuchse 6-polig - paßt zu PX0635 - verpolsicher - Lötflächen 3A, 50V ~	SA2403 (3-polig) SA2367 (4-polig) - Rundbuchse - paßt zu SA2403 (3-polig) und SA2367 (4-polig) - verpolsicher - Lötsockel 3A, 2500V ~
SA2404 (3-polig) SA2368 (4-polig) - Rundbuchse - paßt zu SA2403 (3-polig) und SA2367 (4-polig) - verpolsicher - Lötsockel 3A, 2500V ~	PX0649 - Rundstecker 2-polig + Erde - paßt zu PX0650 - Lötsockel 3A, 250V ~	PX0650 - Rundbuchse 2-polig + Erde - paßt zu PX0649 - Lötflächen 3A, 250V ~
PX0770 - Stecker 2 Pole + Erdungstift und Formleiste - paßt zu PX0780 - Schraubklemmen 6A, 250V ~ (10A, 250V ~ CSA)	PX0780/28 - Snap-in-Buchse 2-polig + Erde - paßt zu PX0770 - Laschen 2,8 und 6,3 mm 6A, 250V ~ (10A, 250V ~ CSA)	PX0551 - Kabelrundstecker 8-polig - paßt zu PX0552, PX0552/PC, PX0956/S und PX0957/S - Schraubklemmen 6A, 250V ~ (pro Pol)
PX0552 - Einbaurundbuchse 8-polig - paßt zu PX0551 und PX0956/P - Lasche 4,8 mm 6A, 250V ~ (pro Pol)	PX0552/PC - Einbaurundbuchse für Leiterplatten 8-polig - paßt zu PX0551 und PX0956/P - Leiterplattenanschluß 6A, 250V ~ (pro Pol)	PX0956/P - Kabelrundstecker 8-polig - paßt zu PX0956/S, PX0957/S, PX0552 und PX0552/PC - Schraub-/Lötclamm 6A, 250V ~ (pro Pol)
PX0956/S - Kabelrundbuchse 8-polig - paßt zu PX0956/P, PX0957/P und PX0551 - Schraub-/Lötclamm 6A, 250V ~ (pro Pol)	PX0957/P - Einbaurundstecker 8-polig - paßt zu PX0956/S, PX0957/S - Lasche 4,8 mm 6A, 250V ~ (pro Pol)	PX0957/S - Einbaurundbuchse 8-polig - paßt zu PX0956/P und PX0957/P - Lasche 4,8 mm 6A, 250V ~ (pro Pol)
10936/10 - Kabelhülle - PVC - geeignet für PX0646 und PX0649	8819/10 - Kabelhülle - PVC - geeignet für PX0636	9455 - Isolierhülle - PVC - geeignet für PX0429, PX0635, PX0650, SA2368 und SA2404
KT0007 - Haltebügel - verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen des Steckers - geeignet für PX0780 mit 11610/1	12128 - Isoliermuffe - Schutz für Anschlußbrückende - Entflammbarkeit UL 94V-0 - geeignet für PX0780	11610 & /1 - Flanschadapter - ändert PX0780 für Flanschbefestigung - mit oder ohne Senkung

Dieses umfassende Sortiment, das für die Reduzierung leitungsgeführter EMS entwickelt wurde, bietet viele Lösungen für das EMS-Problem. Um individuellen Konstruktionsanforderungen zu entsprechen, sind die Filter mit drei

Dämpfungsoptionen erhältlich - Standard, Hochleistung und Medizin - zusammen mit Entstörung und Stoßspannungsschutz. Nennleistung von 1 bis 10 A, wobei Typen mit Einzel- oder Doppelsicherung ebenfalls erhältlich sind.

















Die verschiedenen Montageoptionen Flansch-, Snap-in-, Träger-/Einbau- oder Leiterplattenmontage eignen sich für die meisten Anwendungszwecke.

 PS00	- Plattenmontage - Nennleistung 1, 3, 6 oder 10 A 3 alternative Schaltkreise - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PS10	- Leiterplattenmontage - Nennleistung 1, 3, 6 oder 10 A 3 alternative Schaltkreise - Wahlweise Zusatzbauteile 
 PS01	- Snap-in für Platten 1, 1,5, 2 oder 3 mm - Nennleistung 1, 3, 6 oder 10 A 3 alternative Schaltkreise - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PS20/A	- Plattenmontage - Nennleistung 1, 3 oder 6 A - mit Sicherung 2 alternative Schaltkreise - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PS02	- Trägermontage - Nennleistung 1, 3, 6 oder 10 A 3 alternative Schaltkreise - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PS21/A	- Snap-in für Platten 1, 1,5, 2 oder 3 mm - Nennleistung 1, 3 oder 6 A - mit Sicherung 2 alternative Schaltkreise - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PS06	- Plattenmontage - Nennleistung 1, 3, 6 oder 10 A - Hochleistung 2 alternative Schaltkreise - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PS22/A	- Plattenmontage - Nennleistung 3 oder 6 A - Hochleistung - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PS07	- Snap-in für Platten 1, 1,5, 2 oder 3 mm - Nennleistung 1, 3, 6 oder 10 A - Hochleistung 2 alternative Schaltkreise - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PS23/A	- Snap-in für Platten 1, 1,5, 2 oder 3 mm - Nennleistung 3 oder 6 A - Hochleistung - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PS08/A	- Plattenmontage - Nennleistung 1, 3 oder 6 A - Erdeleittungsdrossel 2 alternative Schaltkreise - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PS25	- Plattenmontage - Nennleistung 2 oder 4 A - Doppelsicherung - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PS09/A	- Snap-in für Platten 1, 1,5, 2 oder 3 mm - Nennleistung 1, 3 oder 6 A - Erdeleittungsdrossel 2 alternative Schaltkreise - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PS26	- Snap-in für Platten 1, 1,5, 2 oder 3 mm - Nennleistung 2 oder 4 A - Doppelsicherung - Wahlweise Zusatzbauteile - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PXS575	- Snap-in für Platten 1, 1,5, 2 oder 3 mm - Leistung 10 A - entstört - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PXT575	- Snap-in für Platten 1, 1,5, 2 oder 3 mm - Leistung 10 A - mit Stoßspannungsschutz - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PXS579	- Plattenmontage - Leistung 10 A - entstört - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PXT579	- Plattenmontage - Leistung 10 A - mit Stoßspannungsschutz - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PXS580	- Plattenmontage - Leistung 10 A - entstört - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PXT580	- Plattenmontage - Leistung 10 A - mit Stoßspannungsschutz - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 
 PXS580/PC	- Platten-/Leiterplattenmontage - Leistung 10 A - entstört - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 	 PXT580/PC	- Platten-/Leiterplattenmontage - Leistung 10 A - mit Stoßspannungsschutz - Flachstecker 2,8 und 6,3 mm 

Die Sicherungshalter des umfangreichen Sortiments von Bulgin sind darauf ausgelegt, die heutigen hochkomplexen elektronischen Geräte angemessen zu schützen. Alle Typen tragen die Sicherheitsapprobationen UL, VDE und CSA und sind aus hochwertigem flammwidrigem Nylon oder Polyester gefertigt. Die Halter sind hauptsächlich für Sicherungen in

Abmessungen von 5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm bestimmt und werden in einer Reihe verschiedener Ausführungen geliefert, z.B. zur Leiterplattenmontage (Schraub- und Aufschnappanschlüssen), In-Line-Montage, wahlweise mit Anschlüssen für Ösen oder Leiterbahnen von 2,8 mm, 4,8 mm oder 6,3 mm. Die angebotenen Typen bieten Schutz gegen elektrische Schläge in den Schutzklassen


PC1, PC2 und PC3. Sicherungsträger sind u.a. in folgenden Ausführungen erhältlich: unverlierbare Einschübe, Schraubkappe – mit Schraubenzieher zu lösen, Bajonettkappe – mit Schraubenzieher zu lösen und von Hand zu lösendem Schraubkappe.

 FX0415, FX0416 - Schalttafeleinbau - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 6,3 x 32 mm (FX0415) und 6,3 x 25 mm (FX0416) - Schraubkappe/von Hand zu lösen 13 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA beantragt	 FX0415/S, FX0416/S - Schalttafeleinbau - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 6,3 x 32 mm (FX0415/S) und 6,3 x 25 mm (FX0416/S) - Schraubkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 13 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA beantragt	 FX0417, FX0418 - Schalttafeleinbau - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 6,3 x 32 mm - Schraubkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 16 A, 250 V (20 A, 250 V UL) - Schalttafelaufschnappmontage - Schalttafelgrößen 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm FX0417 beantragt FX0418 alle beantragt
 FX0430 - Schalttafelaufschnappmontage - Schalttafelgrößen 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm - Berührungsschutzklasse PC3 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Unverlierbarer Einschub 10 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA beantragt	 FX0460 - Schalttafeleinbau - Berührungsschutzklasse PC3 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe / mit Schraubenzieher zu lösen 10 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA beantragt	 FX0367, FX0369 - Schalttafelaufschnappmontage - Schalttafelgrößen 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Bajonettkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 10 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA
 FX0357, FX0359 - Schalttafeleinbau - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Bajonettkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 10 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA beantragt	 FX0454, FX0455 FX0454/S, FX0455/S - Schalttafeleinbau - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/mit Schraubenzieher zu lösen - Ausklappende Blende 10 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA beantragt	 FX0458 - Schalttafelaufschnappmontage - Schalttafelgrößen 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 10 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA
 FX0355 - Schalttafeleinbau - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 6,3 A, 250 V 10 A, 250 V UL	 FX0354, FX0354/S - Schalttafeleinbau - Flache und erhabene Blenden - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 6,3A, 250V	 FX0396, FX0396/1 - Schalttafeleinbau - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 6,3A, 250V
 FX0296, FX0296/S - Schalttafeleinbau - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/von Hand zu lösen 6,3 A, 250 V	 FX0296/1 - Schalttafeleinbau - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/von Hand zu lösen 6,3 A, 250 V	 DF0727 - Schalttafeleinbau - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/von Hand zu lösen 6,3 A, 250 V
 FX0345, FX0345/A - Erhabener Schalttafeleinbau - Mit Schutzart IP66 - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 6,3 A, 250 V	 FX0365, FX0365/A - Erhabener Schalttafeleinbau - Mit Schutzart IP66 - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/von Hand zu lösen - Große Kappe für einen besseren Griff 6,3 A, 250 V	 FX0461 - Horizontale Leiterplattenmontage - Berührungsschutzklasse PC3 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe / mit Schraubenzieher zu lösen - Leiterbahnen-Spills 10 A, 250 V 16 A, 250 V UL & CSA beantragt
 FX0456, FX0457 - Horizontale und vertikale Leiterplattenmontage - Berührungsschutzklasse PC2 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Bajonettkappe/mit Schraubenzieher zu lösen 10A, 250V	 FX0330, FX0342 - Horizontale Leiterplattenmontage - Zwei oder drei Leiterbahnen-Spills - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm - Schraubkappe/von Hand zu lösen 6,3A, 250V	 FX0321 - Leiterplattenmontage - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm 6,3A, 250V
 FX0267 - Sockelmontage - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm 6,3A, 250V	 FX0360 - Sockelmontage - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgröße 5 x 20 mm 6,3A, 250V	 FX0326 - Sockelmontage - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgrößen 6,3 x 32 mm 13A, 250V
 FX0327 - Sockelmontage - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgrößen 6,3 x 32 mm 5A, 250V	 FX0180, FX0280, FX0380 - In-Line - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgrößen 5 x 20 mm, 6,3 x 25 mm und 6,3 x 32 mm 10 A, 50 V (250 V unzugänglich)	 FX0185, FX0285, FX0385 - In-Line - Mit Schutzart IP66 - Schutzklasse PC1 - Sicherungsgrößen 5 x 20 mm, 6,3 x 25 mm und 6,3 x 32 mm - Schraubklemme (auf Bestellung gelötet) 10 A, 50 V (250 V unzugänglich)

Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Dioden-Leuchtmelder umfaßt zahlreiche verschiedene Blendenausführungen, Diodentypen und Farben. Die Baureihe wurde in Antwort auf die vielen sehr unterschiedlichen Schalttafelbedürfnisse

entwickelt und umfaßt Bauarten gemäß Schutzart IP66, die gegen die Umgebung abgeschirmt sind. Die zerstörsicheren Dioden-Leuchtmelder sind eine Ergänzung der zerstörsicheren Schalter mit Edelstahlkörpern, Schutzart IP67 und ähnliche

Profilen. Sie sind konstruktionsgemäß auf unwirtliche Umgebungen ausgelegt und sind stoß- und schwingungsfest.




 DX0505 - Aus der Schalttafel herausragendes Profil - Löffhane / 2,8 mm Fahnenanschluß - Mit Schutzart IP67 - Rote, grüne, gelbe oder blaue Dioden zur Auswahl - Weitblickwinkel - Stoß- und schwingungsfest IP67	 DX0506 - Bündiges Profil mit der Schalttafel - Löffhane / 2,8 mm Fahnenanschluß - Mit Schutzart IP67 - Rote, grüne, gelbe oder blaue Dioden zur Auswahl - Weitblickwinkel - Stoß- und schwingungsfest IP67	 DX0507 - Aus der Schalttafel herausragendes Profil - Freier Kabelanschluß - Mit Schutzart IP67 - Rote, grüne, gelbe oder blaue Dioden zur Auswahl - Weitblickwinkel - Stoß- und schwingungsfest IP67
 DX0508 - Bündiges Profil mit der Schalttafel - Freier Kabelanschluß - Mit Schutzart IP67 - Rote, grüne, gelbe oder blaue Dioden zur Auswahl - Weitblickwinkel - Stoß- und schwingungsfest IP67	 DX0998/COL - Frontplattenmontage - Messing, verchromt - Auswahl von Diodenfarben - Erhöht oder versenkt	 DX1091/COL & DX1093/COL - Frontplattenmontage - Aluminium, farblos oder schwarz eloxiert - Auswahl von Diodenfarben - Nach IP66 abgedichtete Frontplatte - Erhöht oder versenkt IP66
 DX1091/COL & DX1093/COL - Frontplattenmontage - Aluminium, farblos oder schwarz eloxiert - Auswahl von Diodenfarben - Nach IP66 abgedichtete Frontplatte - Erhöht oder versenkt IP66	 DX1128 & DX1130 - Frontplattenmontage - Messing, verchromt - Rot blinkende oder grün blinkende Dioden - Versenkt	 DX1129 & DX1131 - Frontplattenmontage - Glasgefülltes Nylon - Rot blinkende oder grün blinkende Dioden - Versenkt
 DX1133 - Frontplattenmontage - Glasgefülltes Nylon - Rot blinkende oder grün blinkende Dioden - Versenkt	 DX1139 - Frontplattenmontage - Glasgefülltes Nylon - Grün blinkende Dioden - Versenkt	 DX1140 - Frontplattenmontage - Glasgefülltes Nylon - Rot blinkende oder grün blinkende Dioden - Versenkt
 DX1143 - Frontplattenmontage - Messing, verchromt - DX1143 grün blinkend - DX1144 rot/grün blinkende Dioden - Erhöht	 DX1144 - Frontplattenmontage - Messing, verchromt - DX1143 grün blinkend - DX1144 rot/grün blinkende Dioden - Erhöht	 DX1116/COL & DX1118/COL - Frontplattenmontage - Messing, verchromt oder schwarz vernickelt - Auswahl von Diodenfarben - Erhöht oder versenkt
 DX1117/COL & DX1119/COL - Frontplattenmontage - Messing, verchromt oder schwarz vernickelt - Auswahl von Diodenfarben - Erhöht oder versenkt	 DX1120/COL - Frontplattenmontage - Glasgefülltes Nylon - Diodenfarben zur Auswahl - Erhöht oder versenkt	
	 DX1121/COL	

Die zerstörsicheren Sicherheitsschalter des umfangreichen Sortiments von Bulgin werden aus Schiffsedelstahl gefertigt und sind konstruktionsgemäß außerordentlich verschleißfest und höchst beständig gegen Korrosion und widrige Umgebungsverhältnisse, wie bei Zutritts- und Steueranwendungen.
Die Schalter lassen sich entweder an der Rück- oder an der

Frontplatte montieren und sind in drei Profilen erhältlich – erhöhtes, gewölbtes und flaches Profil – mit einer Auswahl verschiedener Schaltungen und Frontplatten-IP66-Dichtungen. Die Kombinationen sind darauf ausgelegt, den ergonomischen, elektrischen und umgebungstechnischen Anforderungen der Schalttafelkonstruktion zu genügen. Und wo die hohe Festigkeit von Stahl nicht gefordert ist, gibt es

eine Alternative aus verchromtem Messing. Die beleuchteten Ausführungen, die es mit Punkt- und Ringkennmeldern gibt, sind neu im Angebot und verleihen der Schalteranordnung eine zusätzliche Dimension. Ferner im Angebot sind die klassischen Schalter, Drucktasten und Kippschalter.


Zerstörungssichere Schalter

 MP0027	- Frontplattenmontage - Durchmesser 28 mm - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0027/2	- Frontplattenmontage - Durchmesser 28 mm - Erhöhte Taste - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0027/3	- Frontplattenmontage - Durchmesser 28 mm - Gewölbtes Profil - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC
 MP0038	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP66 - Durchmesser 28 mm - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0038/2	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP66 - Durchmesser 28 mm - Erhöhte Taste - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0038/3	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP66 - Durchmesser 28 mm - Gewölbtes Profil - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC
 MP0025	- Rückplattenmontage - Durchmesser 22 mm - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0025/2	- Rückplattenmontage - Durchmesser 22 mm - Erhöhte Taste - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0025/3	- Rückplattenmontage - Durchmesser 22 mm - Gewölbtes Profil - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC
 MP0034	- Rückplattenmontage - Bündig mit der Schalttafel - Durchmesser 19 mm - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0034/2	- Rückplattenmontage - Durchmesser 19 mm - Erhöhte Taste - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0034/3	- Rückplattenmontage - Durchmesser 19 mm - Gewölbtes Profil - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC
 MP0031	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP68 - Durchmesser 21,5 mm - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0031/2	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP68 - Durchmesser 21,5 mm - Erhöhte Taste - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC	 MP0031/3	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP68 - Durchmesser 21,5 mm - Gewölbtes Profil - S.P. Druckschließer 5 A, 250 V AC
 MP0037	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP68 - Durchmesser 21,5 mm - S.P. (einpoliger) Druckschließer 1 A, 50 V - Industriestandardgröße	 MP0037/2	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP68 - Durchmesser 21,5 mm - Erhöhte Taste - S.P. Druckschließer 1 A, 50 V	 MP0037/3	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP68 - Durchmesser 21,5 mm - Gewölbtes Profil - S.P. Druckschließer 1 A, 50 V
 MP0013, MP0033	- Frontplattenmontage - Erhabener Einbau - Durchmesser 22 mm - S.P. Druckschließer 1 A, 50 V - Körper Messing, verchromt - Taste Edelstahl - MP0033 mit Innendichtung	 MP0013/2, MP0033/2	- Frontplattenmontage - Erhöhte Taste - Durchmesser 22 mm - S.P. Druckschließer 1 A, 50 V - Körper Messing, verchromt - Taste Edelstahl - MP0033/2 mit Innendichtung	 S.P.C.O. Mikroschalter  S.P. Druckschließer	


Beleuchtet

 MPI001	- Frontplattenmontage - Punktkennmelder - Durchmesser 22 mm - S.P. Druckschließer 50 mA, 24 V AC - Schallleistung - Rote oder grüne Beleuchtung - Dioden-Leuchtmelder für helles Tageslicht - Getrennte Diodenanschlüsse
 MPI002	- Frontplattenmontage - Ringkennmelder - Durchmesser 22 mm - S.P. Druckschließer 50 mA, 24 V AC - Schallleistung - Rote oder grüne Beleuchtung - Dioden-Leuchtmelder für helles Tageslicht - Getrennte Diodenanschlüsse

Graviert

 MP0038/1/XX	- Frontplattenmontage - Frontplattendichtung mit Schutzart IP66 - Durchmesser 28 mm - Rotationsfreie Taste - S.P.C.O. Mikroschalter 5 A, 250 V AC
 Gravuroption MP0031/1/A1 = Schalter nach Bauart MP0031, mit rotationsfreier, mit einem Aufwärtspeil gravierter Taste. MP0027/1/13 = Schalter nach Bauart MP0027, mit rotationsfreier, mit einer numerischen 13 gravierter Taste.	

Zusätzliche Modelle



BATTERIEHALTER



NACH IP68 ABGEDICHTETE
BUCCANEER®-STECKVERBINDER



IEC-STECKVERBINDER



POLY SNAP®-STECKVERBINDER



IEC-ANSCHLUSSLEITUNGEN



STECKVERBINDUNGEN - ALLGEMEIN



NETZFILTER



SICHERUNGSHALTER



ANZEIGEN



SCHALTER



Bulgin Components PLC

Alfreds Way, Barking, Essex, IG11 0AZ
Großbritannien

Tel: +44 (0)20 8594 5588

Fax: +44 (0)20 8507 2691

Email: sales@Bulgin.co.uk

Web: www.Bulgin.co.uk