

Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ☒ Weitere Stiftlängen auf Anfrage
- ☒ Steckrichtung parallel zur Leiterachse
- ☒ W-Type mit Waschabstand
- ☒ Standard-Stiftleiste für 320 V (III/2)

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	250
GTIN	4017918028664

Technische Daten

Maße

Länge	12 mm
Rastermaß	5 mm
Maß a	20 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTB 2,5/..-G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	12 A
Belastungsstrom maximal	12 A

Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494

Technische Daten

Allgemein

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCEB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494

Approbationen

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	





Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494

Approbationen

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

CCA	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

Zubehör

Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Flansch

MSTB-BF - 1759981



Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494

Zubehör

Klemmenmarker beschriftet

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Klemmenmarker unbeschriftet

SK 5/3,8:UNBEDRUCKT - 0805409



Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



Zubehör

SK 5/3,8:SO - 0805072




Zeichnungen

Bohrplan

Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494


Diagramm

Steckerteil: TMSTBP 2,5/5-ST(F)(-5,08)
Grundgehäuse: MSTB(A) 2,5/5-G(F)(-5,08)



Diagramm


Steckerteil: MSTB 2,5/5-ST(F)(-5,08)
Grundgehäuse: MSTBO 2,5/5-GR(L)(-5,08)



Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494


Diagramm

Steckerteil: MSTBT 2,5/5-ST(F)-(-5,08)
Grundgehäuse: MSTB(A) 2,5/5-G(F)-(-5,08)



Diagramm


Steckerteil: SMSTB 2,5/5-ST(F)-(-5,08)
Grundgehäuse: MSTB(A) 2,5/5-G(F)-(-5,08)



Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494


Diagramm

Steckerteil: MVSTBR(W) 2,5/5-ST(F)-(-5,08)
Grundgehäuse: MSTB(A) 2,5/5-G(F)-(-5,08)




Diagramm

Steckerteil: FRONT-MSTB 2,5/5-ST(F)-(-5,08)
Grundgehäuse: MSTB(A) 2,5/5-G(F)-(-5,08)



Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-G - 1754494

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>