




Artikel-Nr.: 741348

Bez.: TNC-Crimpstecker, Teflon-Isolation, Aircom Plus / Ecoflex 10




Impedance	50Ω
Frequency range	0 to 40GHz
Voltage rating	500 volts peak
Dielectric withstanding voltage	1500 volts rms
VSWR	N39012 straight connectors: 1.3 max 0-4GHz N39012 right angle: 1.35 max 0-4GHz
Other (MIL-C-39012 Cable Connectors)	Contact resistance: center contact 1.5 milliohm outer contact 0.2 milliohm Insertion loss: 0.2db max at 3.0GHz Insulation resistance: 5000 megohm/cm

4	Ferrule	Brass	Nickel
3	Insulator	Teflon	White
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Nickel
NO	Description	Material	Finish



Recommended
Cable Stripping



- 1: CRIMPED CONTACT
HEX CRIMP SIZE: .100"
- 2: CRIMPED FERRULE
HEX CRIMP SIZE: .429"

- NOTES: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)
1. BODY: BRASS PER JIS-C3804
 2. CONTACT: BRASS PER JIS-C3804
 3. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-348A
 4. PART TO BE CLEAN AND FREE BURES
 5. NICKEL PL 70 μ" THICK OVER COPPER STRIKE
 6. GOLD PL 1-3 μ" OVER NICKEL PL 70 μ" THICK OVER COPPER STRIKE

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheld
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

