


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Stift-Kontakteinsätze mit Leiterplatte und 15 x MPT 0,5 Schraubanschlüssen

Artikelnummer	1688078
Artikelbezeichnung	VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5

EAN	4017918179564
VPE	10 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 44 (PC-2005)

► Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckkraft pro Signalkontakt	<= 3,3 Nm
Ziehkraft pro Signalkontakt	<= 2,2 Nm
Steckzyklen	<= 200

Materialangaben

Material Kontaktoberfläche

Ni/Au

Elektrische Kennwerte

Belastungsstrom maximal	1 A
Betriebsspannung	63 V
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Leiterquerschnitt starr min	$0,14 \text{ mm}^2$
Leiterquerschnitt starr max	$0,5 \text{ mm}^2$
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten