


Gds A-D DIN 41 612 · VG 95 324 · Bauform D

Kontaktzahl


32




Federleisten

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Kontaktbelegung	Bestell-Nummer 3	Anforderungsstufen nach DIN 41 612. Erläuterungen Seite 10 2	1
Federleiste mit Einlötfstiften 2,5 mm	32		09 04 232 7832	09 04 232 6832	09 04 232 2832*
Federleiste mit Einlötfstiften 4,0 mm	32		74 1531 09 04 232 7831	09 04 232 6831	09 04 232 2831*
Federleiste mit Wickelstiften 20 mm	32		74 1566 09 04 232 7821	09 04 232 6821	09 04 232 2821*
Federleiste mit Lötösenanschluß	32		09 04 232 7823	09 04 232 6823	09 04 232 2823*


Abmessungen




Montageausschnitt



Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite



Montagelochungen



Steckbedingungen Seite 10
 Bezeichnungsschilder Seite 92
 Codiermöglichkeiten Seite 88

32

Maße in mm

