

## Leitungsverbinder - QPD C 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582214

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



QUICKON Leitungsverbinder, schwarz, 3+PE-polig, 1,0 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 630 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 14mm.

### Produkteigenschaften

- Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
- Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
- Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
- Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
- Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356316958

### Technische Daten

#### Allgemein

<b>Bauform</b>	QPD 4x2,5
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Verriegelungsart</b>	Schraubverriegelung
<b>Anschlussart</b>	QUICKON-Anschluss
<b>Anschlussart</b>	IDC-Anschluss
<b>Polzahl</b>	4
<b>Hinweis Polzahl</b>	3+PE
<b>Schlüsselweite-Überwurfmutter</b>	22 mm
<b>Anzugdrehmoment-Überwurfmutter</b>	5 Nm
<b>Leiterquerschnitt flexibel min</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel max</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr min</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr max</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil min</b>	16
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil max</b>	14

#### Leitung

<b>Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser</b>	VDE 0295 Klasse 1 bis 6 / min. 0,15 mm
--	--

# Leitungsverbinder - QPD C 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582214

## Technische Daten

### Leitung

<b>Aderisolationmaterial</b>	PVC / PE / TPE / Gummi
<b>Aderdurchmesser inkl. Isolation</b>	2,5 mm ... 3,8 mm
<b>Leitungsaußendurchmesser</b>	9 mm ... 14 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Schutzart</b>	IP68 (2 m / 24 h)
<b>Schutzart</b>	IP69K
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-40 °C ... 80 °C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)</b>	-40 °C ... 80 °C
<b>Temperatur bei Leitungsanschluss</b>	-5 °C ... 50 °C

### Elektrische Kennwerte

<b>Nennstrom I<sub>N</sub></b>	20 A
<b>Bemessungsstrom</b>	20 A
<b>Bemessungsspannung (III/3)</b>	690 V
<b>Bemessungsspannung (III/2)</b>	1000 V
<b>Bemessungsspannung (II/2)</b>	1000 V
<b>Bemessungsstoßspannung (III/3)</b>	6 kV
<b>Bemessungsstoßspannung (III/2)</b>	8 kV
<b>Bemessungsstoßspannung (II/2)</b>	8 kV

### Mechanische Kennwerte

<b>Anschlusshäufigkeit QUICKON-Anschluss</b>	max. 10
<b>Steckzyklen</b>	50 (QUICKON-Anschlüsse max. 10)

### Materialangaben

<b>Material Kontakt</b>	Cu
<b>Material Kontaktoberfläche</b>	versilbert
<b>Material Kontaktträger</b>	PA
<b>Isolierstoff</b>	PA
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
<b>Überspannungskategorie</b>	III
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	272607xx
<b>eCl@ss 4.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440209
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440209

# Leitungsverbinder - QPD C 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582214

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000516
<b>ETIM 4.0</b>	EC000516
<b>ETIM 5.0</b>	EC000516

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211923
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121522
<b>UNSPSC 11</b>	39121522
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121522
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121522

## Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / UL Listed / cUL Listed / GOST / cULus Listed /

### Approbationsdetails

<b>VDE Zeichengenehmigung</b>	
Nennspannung UN	690 V
Nennstrom IN	20 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	1.5-2.5

<b>UL Listed</b>
------------------

<b>cUL Listed</b>
-------------------

<b>GOST</b>
-------------

<b>cULus Listed</b>
---------------------

## Leitungsverbinder - QPD C 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582214

Zubehör

**Gerätemarker unbeschriftet**

GPE 13X 9 WH - 0806932



---

### Steckschlüssel

QSS 22 - 1670206



---

### Verschlussstopfen

SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270




---


### Zeichnungen

# Leitungsverbinder - QPD C 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582214

Diagramm



Maßzeichnung



Maßbild

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>