

## Bauelementenstecker - ST-BE - 2802316

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Bauelementestecker, zur Einschaltung 2-poliger Bauelemente in die Grundklemme, Befestigung mit Schraubklemmstellen, 19 mm hoch, max. 16 A

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4017918074401 |

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Farbe                          | grau |
| Isolierstoff                   | PA   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |

#### Allgemein

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Nennstrom $I_N$                                             | 16 A   |
| Temperaturindex Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |

#### Maße

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 42 mm |
| Höhe  | 19 mm |

#### Anschlussdaten

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Abisolierlänge       | 7 mm   |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141199 |
| eCl@ss 4.1 | 27141199 |
| eCl@ss 5.0 | 27141145 |
| eCl@ss 5.1 | 27141145 |
| eCl@ss 6.0 | 27141149 |
| eCl@ss 7.0 | 27141149 |
| eCl@ss 8.0 | 27141149 |

## Bauelementenstecker - ST-BE - 2802316

### Klassifikationen

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000897 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000897 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC002018 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC002018 |

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121409 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121409 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121409 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121409 |

### Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

#### Approbationsdetails

|                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UL Recognized</b>  |       |
|                                                                                                          |       |
| Nennspannung UN                                                                                          | 300 V |
| Nennstrom IN                                                                                             | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                            | 30-14 |

|                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>cUL Recognized</b>  |       |
|                                                                                                           |       |
| Nennspannung UN                                                                                           | 300 V |
| Nennstrom IN                                                                                              | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                             | 30-14 |

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>GOST</b>  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

# Bauelementenstecker - ST-BE - 2802316

## Approbationen

cULus Recognized  US

## Zubehör

### Documentation

ST-IL - 3039900



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>