

Prüfadapter - PAI-4 - 3030925

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Prüfadapter, Farbe: grau

Produkteigenschaften

- Durch den geringen Außendurchmesser der Prüfbuchse sind auch fingerberührgeschützte Sicherheitsstecker verwendbar
- Sicheres Kontaktieren von Prüfsteckern mit 4 mm Durchmesser im Funktionsschacht

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918183196

Technische Daten

Technische Daten

Farbe	grau
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Temperatur minimal	-40 °C
Temperatur maximal	125 °C

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141111
eCl@ss 6.0	27141148
eCl@ss 7.0	27141148
eCl@ss 8.0	27141148

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255

Prüfadapter - PAI-4 - 3030925

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>