

## Installationsetagenklemme - STI 16 - 3038257

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Installationsetagenklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 4, Breite: 12 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

### Produkteigenschaften

- Kompatibel zu allen Installationsklemmen von Phoenix Contact
- Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig beschriften und ist gut erkennbar bei jeder Klemmeneinbaulage
- Kompakte und auf Installationsverteiler abgestimmte Bauform

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
GTIN	4017918899752

### Technische Daten

#### Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

#### Allgemein

Belastungsstrom maximal	76 A (bei 25 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I <sub>N</sub>	76 A
Nennspannung U <sub>N</sub>	400 V
Offene Seitenwand	ja

#### Maße

Breite	12 mm
Länge	95 mm
Höhe NS 35/7,5	49 mm

# Installationsetagenklemme - STI 16 - 3038257

## Technische Daten

### Maße

Höhe NS 35/15	56,5 mm
---------------	---------

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	4
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	16 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	18 mm
Lehrdorn	A7

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141125
eCl@ss 4.1	27141125
eCl@ss 5.0	27141125
eCl@ss 5.1	27141125
eCl@ss 6.0	27141125
eCl@ss 7.0	27141125
eCl@ss 8.0	27141125

### ETIM

ETIM 2.0	EC001329
ETIM 3.0	EC001329
ETIM 4.0	EC001329
ETIM 5.0	EC001329

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

# Installationsetagenklemme - STI 16 - 3038257

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approbationen

GOST / GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Abschlussdeckel

D-STI 10/16 - 3038309



### Prüfstecker

PS-4/E - 3036709



### Schraubwerkzeug

# Installationsetagenklemme - STI 16 - 3038257

## Zubehör

SZF 2-0,8X4,0 - 1204520



---

## Klemmenmarker beschriftet

WST 10/35 - 3030006



---

ZB 10 CUS - 0824941



---

UC-TM 10 CUS - 0824605



---

UCT-TM 10 CUS - 0829623



---

## Documentation

# Installationsetagenklemme - STI 16 - 3038257

## Zubehör

ST-IL - 3039900



---

## Brücke

FBS 2-12 - 3005950



---

## Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



---

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



---

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



## Installationsetagenklemme - STI 16 - 3038257

### Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



# Installationsetagenklemme - STI 16 - 3038257

## Zubehör

---

### Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



UC-TM 10 - 0818069



UCT-TM 10 - 0829142



## Zeichnungen

### Schaltplan

